


Nyomócsapos szelep V/O-3-1/8

Cikkszám: 4938

FESTO



Adatlap



Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 nyitva/zárva monostabil
Működtetés módja	mechanikus
Normál névleges átfolyás	140 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	G1/8
Üzemi nyomás	-0.95 bar ... 8 bar
Szerkezeti felépítés	Dugattyú-elhelyezkedés
Névleges szélesség	3.5 mm
Vezérlés módja	közvetlen
Jelkép	00991832
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C ... 60 °C
Működtető erő	28 N
Működtető erő zárt alaphelyzetben	37.53 N
Terméksúly	90 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
3. pneumatikus csatlakozás	G1/8
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Eloxált alumínium