

# Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS

Cikkszám: 529154

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Aktuátor biztosítás	Rotary knob with detent can be closed with accessories
Beépítési helyzet	Vertical +/-5°
Szűrőfinomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	Fully automatic
Szerkezeti felépítés	Filter regulator with pressure gauge
Max. kondenzátummennyiség	19 ml
Szabályozó funkció	Output pressure constant With secondary venting With return flow function
Tartályvédelem	Plastic bowl guard
Jelkép	00991587
Nyomáskijelző	With pressure gauge
Üzemi nyomás	2 bar ... 12 bar
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar ... 12 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.25 bar
Normál névleges átfolyás	1200 l/min
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inert gases
KBK korrózióállósági osztály	2 - Moderate corrosion stress
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-10 °C ... 60 °C
Élelmiszerekkel használható	See supplementary material information
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Közeghőmérséklet	-10 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C ... 60 °C
Terméksúly	275 g
Rögzítés módja	Either: Front panel mounting In-line installation With accessories
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-compliant
Csatlakozólap alapanyaga	Die-cast aluminium

Jellemző	Érték
Kezelőpanel alapanyaga	PA POM
Tömítések alapanyaga	NBR
Szűrő alapanyaga	PE
Ház alapanyaga	Die-cast aluminium
Membrán alapanyaga	NBR
Tartály alapanyaga	PC
Terelő tányér alapanyaga	POM