

# Gömbcsap QH-1/2

Cikkszám: 9543

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	2/2, bistabil
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2
Működtetés módja	kézi
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Normál névleges átfolyás	11500 l/min
Névleges szélesség	15 mm
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Megfelel a szabványnak	ISO 228-1
Szerkezeti felépítés	Gömbcsap
Jelkép	00991458

Jellemző	Érték
Névleges nyomás, PN armatúra	40
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok további átfolyóközegek kérése
Közeghőmérséklet	-20 °C ... 150 °C
Terméksúly	340 g
Tömítések alapanyaga	FPM PTFE
Golyó alapanyaga	Sárgaréz, krómozott
Tengely alapanyaga	Sárgaréz