

# Giunto flexo FK-M27X2

Codice prodotto: 10485

FESTO



 [General operating condition](#)

## Foglio dati

| Caratteristica  | Valore   |
|---|--|
| Dimensione  | M27x2  |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                  | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione  |
| Conformità PWIS   | VDMA24364-B2-L   |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | I metalli con una frazione massica di rame superiore all'1% non vengono utilizzati. Sono esclusi circuiti stampati, cavi, connettori a innesto elettrici e bobine. |
| Temperatura ambiente                                      | -40 °C ... 150 °C  |
| Peso prodotto   | 2129 g   |
| Nota sui materiali  | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)  |
| Materiale della bussola                                   | Acciaio zincato  |
| Materiale corpo   | Acciaio galvanizzato   |
| Materiale perno con sfera                                 | Acciaio temprato   |
| Materiale rondella a sede sferica                         | Acciaio temprato   |
| Materiale dado  | Acciaio zincato  |