

Connettore maschio NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Codice prodotto: 1066354

FESTO



 General operating condition

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	EN 61076-2-101 EN 61984
Peso prodotto	46.1 g
Collegamento elettrico 1	Connettore maschio diritto, M12x1, a 5 poli, codifica B, schermabile
Codifica connettore maschio	B
Collegamento elettrico 2	Morsetto a vite, può essere schermato
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V ... 60 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	0 V ... 60 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	4 A
Immunità alle sovratensioni	1.5 kV
Caratteristiche trasmissione	DIN EN 50173/CAT 5
Diametro cavo ammesso	6 mm ... 8 mm
Sezione del conduttore	0.14 mm ² ... 0.75 mm ²
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C ... 85 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	Zinco pressofuso Ottone nichelato
Materiale del contatto elettrico	Ottone Bronzo