

Copertura EASC-H1-32-100

Codice prodotto: 1107235

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	32-100
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso prodotto	383 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale profilo di copertura	Lega di alluminio battuto