

# Attuatore oscillante DSR-32-180-P

Codice prodotto: 11912

FESTO



 General operating condition

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	32
Angolo di ammortizzazione	1.2 deg
Intervallo di regolazione angolo di rotazione	0 deg ... 180 deg
Angolo di oscillazione	0 deg ... 180 deg
Ammortizzazione	Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A doppio effetto
Design	Paletta
Rilevamento posizione	Senza
Simbolo	00991265
Pressione di lavoro	1.5 bar ... 8 bar
Frequenza di oscillazione massima a 6 bar	3 Hz
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Forza assiale max.	75 N
Max. forza radiale	200 N
Forza teorica a 6 bar	10 Nm
Peso prodotto	1300 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico	G1/8
Materiale copertura	Rinforzato con PA
Materiale albero motore	Acciaio Ottone nichelato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Zinco pressofuso