


Blocchetto di collegamento VABM-C8-12E-G14-10-PT-L

Codice prodotto: 1247978

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	12 mm
Numero max di posti valvola	10
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Istruzioni RoHS UK
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola	0.6 Nm
Coppia di serraggio max. fissaggio a parete	5 Nm
Peso prodotto	834 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/4
Collegamento pneumatico, attacco 5	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio battuto