

Cartuccia QSPLKG10-3

Codice prodotto: 132853

FESTO



 General operating condition

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Mini
Dimensione nominale	1.8 mm
Profondità di inserimento del tubo	11.6 mm
Tipo di guarnizione sul tappo filettato	O-ring
Posizione di montaggio	Opzionale
Progettazione	Forma a L
Dimensioni del pacchetto	10
Design	Principio push-pull
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa ... 1 MPa
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar ... 10 bar
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-13.775 psi ... 145 psi
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C ... 60 °C
Peso prodotto	2.1 g
Tipo di montaggio	Puntina di fissaggio
Collegamento pneumatico, porta 1	Cartuccia 10 mm
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno tubazione di 3 mm
Colore dell'anello di rilascio	Blu
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale della guarnizione del tubo	NBR
Materiale tubo elemento di bloccaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega