


Modulo di bloccaggio EV-20/75-5

Codice prodotto: 13291

FESTO



Foglio dati

 General operating condition

Caratteristica	Valore
Corsa	5 mm
Superficie di serraggio	20x75
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A semplice effetto
Simbolo	00991208
Pressione d'esercizio	0.2 MPa ... 0.6 MPa
Pressione di lavoro	2 bar ... 6 bar
Pressione d'esercizio	29 psi ... 87 psi
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame superiore all'5% non vengono utilizzati. Sono esclusi i circuiti stampati, i cavi, i connettori elettrici e le bobine.
Temperatura ambiente	-20 °C ... 40 °C
Peso prodotto	130 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico	M5
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale membrana	TPE-U(PU)