

Attuatore oscillante DRRD-25-180-FH-PA

Codice prodotto: 1359980

FESTO



 General operating condition

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	25
Angolo di ammortizzazione	33 deg
Campo di regolazione dell'angolo di rotazione a seconda della posizione terminale	+10/-100 gradi
Angolo di oscillazione	180 deg
Ammortizzazione	Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	A cremagliera
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Simbolo	00991265
Pressione d'esercizio	0.3 MPa ... 0.8 MPa
Pressione di lavoro	3 bar ... 8 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Idoneità della camera bianca, misurata in base a ISO 14644-14	Classe 5 secondo ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Forza teorica a 6 bar	5.15 Nm
Momento d'inerzia di massa ammissibile	0.09 kgm ²
Peso prodotto	1349 g
Tipo di montaggio	Con foro passante Tramite filetto femmina
Attacco pneumatico	M5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale albero motore	Acciaio temperato
Materiale coperchio	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Materiale corpo	Anodizzato liscio