

# Raccordo a nipplo spinato CRCN-1/4-PK-6

Codice prodotto: 13973

FESTO



 [General operating condition](#)

## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Dimensione nominale  | 5.3 mm   |
| Tipo di guarnizione sul tappo filettato                        | Anello di tenuta   |
| Dimensioni del pacchetto                                       | 1  |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | -0.95 bar ... 10 bar   |
| Fluido di lavoro   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                    | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                       | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione  |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B2-L   |
| Adatto per l'uso con gli alimenti                              | Vedere le informazioni avanzate sul materiale  |
| Temperatura ambiente   | 0 °C ... 60 °C   |
| Peso prodotto  | 16.5 g   |
| Collegamento pneumatico, porta 1                               | Filetto maschio G1/4   |
| Collegamento pneumatico, porta 2                               | Per diametro esterno della tubazione di 8 mm   |
| Nota sui materiali   | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)  |
| Materiale corpo  | Acciaio inossidabile ad alta lega  |
| Materiale guarnizione filetto                                  | Rinforzato con PA<br>TPE-U(PU)   |