

Cilindro filettato EGZ-10-5

Codice prodotto: 15036

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	5 mm
Diametro pistone	10 mm
Ammortizzazione	Senza ammortizzazione
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	Spingente A semplice effetto
Design	Pistone Stelo Tubo del cilindro
Rilevamento posizione	Senza
Simbolo	00991200
Varianti	Stelo su un'estremità
Pressione di lavoro	2 bar ... 8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Olio di esteri < 0,1mg/m ³ , secondo ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C ... 80 °C
Coppia di serraggio fissaggio attuatore	20 Nm
Forza teorica a 6 bar	42 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	42 N
Tipo di montaggio	Tramite filetto maschio Tramite controdado
Attacco pneumatico	M5
Materiale coperchio	POM
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale corpo	Ottone Ottone nichelato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato