

# Attuatore oscillante DRRD-35-180-FH-Y9A

Codice prodotto: 1547102

FESTO



 General operating condition

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	35
Angolo di ammortizzazione	85 deg
Campo di regolazione dell'angolo di rotazione a seconda della posizione terminale	+10/-190 gradi
Angolo di oscillazione	180 deg
Ammortizzazione	Ammortizzatori idraulici interni normali
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	A cremagliera
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Simbolo	00991265
Pressione d'esercizio	0.2 MPa ... 1 MPa
Pressione di lavoro	2 bar ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Forza teorica a 6 bar	15.8 Nm
Momento d'inerzia di massa ammissibile	1.5 kgm <sup>2</sup>
Peso prodotto	4784 g
Tipo di montaggio	Con foro passante Tramite filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale albero motore	Acciaio temperato
Materiale coperchio	Alluminio Anodizzato
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Materiale corpo	Anodizzato liscio