


Connettore per moduli PAML-MK-186-HP3

Codice prodotto: 1629377

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	186
Dimensione nominale DN	54
Serie	L
Pressione d'esercizio	0 MPa ... 5 MPa
Pressione di lavoro	0 bar ... 50 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C ... 60 °C
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	5 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 °C ... 60 °C
Peso prodotto	1300 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale connettore per moduli	Lega di alluminio battuto
Materiale viti	Acciaio inossidabile