


# Modulo di distribuzione FR-8-1/8

Codice prodotto: 2077

FESTO



 [General operating condition](#)

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	8.6 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0 bar ... 16 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Coppia nominale	12.5 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Peso prodotto	135 g
Numero di uscite	8
Numero di linee di alimentazione	1
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto femmina G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	Filetto femmina G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Alluminio pressofuso