


Kit assiale EAMM-A-D40-60H-S1

Codice prodotto: 2256401

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	67.5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	8000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Momento di inerzia di massa	5.87 kgmm ²
Coppia trasmissibile	12.5 Nm
Peso prodotto	570 g
Codice interfaccia, attuatore	D40
Codice interfaccia, ingresso motore	60H
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)