


Kit di adattatori DHAA-G-Q11-50-B8G-63

Codice prodotto: 2604845

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e vite Tramite bussola di centratura
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra di adattamento	Alluminio Anodizzato
Materiale viti	Acciaio Galvanizzato
Materiale del pin di centratura	Acciaio