

Sottobase VABS-S7-BE-B-G14-VDE1

Codice prodotto: 2999476

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Aria di pilotaggio	Interno
Pressione d'esercizio	0.2 MPa ... 0.8 MPa
Pressione di lavoro	2 bar ... 8 bar
Portata Kv pressurizzazione	2.2 m ³ /h
Portata in scarico Kv	8.6 m ³ /h
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010[-::-:]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP65
Peso prodotto	250 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Alluminio rivestito con ematal
Materiale guarnizioni	NBR