

Supporto a cerniera LSNG-40

Codice prodotto: 31741

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	40
Basato su standard	VDMA 24562
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C ... 150 °C
Carico max ammissibile	1.5 kN
Peso prodotto	228 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Acciaio fortemente legato
Materiale dell'asta e del cuscinetto	Acciaio PTFE