

Bobina magnetica MSG-24DC

Codice prodotto: 3599

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	Elettrico
Posizione di montaggio	Opzionale
Tempo min. di prelievo	10 ms
Ciclo di lavoro	100%
Classe isolante elettrico	F
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 11,5 W
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10 %
Conformità PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C ... 60 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C ... 50 °C
Peso prodotto	175 g
Collegamento elettrico	Tipo A Connettori maschio Secondo EN 175301-803
Tipo di montaggio	Esagono esterno 1/8 Clip di fissaggio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della bobina magnetica	Duroplast
Materiale del contatto elettrico	Ottone, stagnato
Materiale dell'avvolgimento	Rame