

Piastra di accoppiamento KSZ-M10X1,25

Codice prodotto: 36125

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M10x1,25
Posizione di montaggio	Opzionale
Attacco filettato	Filetto femmina M10x1,25
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame superiore all'1% non vengono utilizzati. Sono esclusi circuiti stampati, cavi, connettori a innesto elettrici e bobine.
Temperatura ambiente	-40 °C ... 150 °C
Carico max ammissibile	0.9 kN
Peso prodotto	110 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Acciaio Galvanizzato
Materiale pezzo filettato	Acciaio Galvanizzato