

Flangia ad innesto DARF-Q12-25

Codice prodotto: 4886223

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	25
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	1.2 Nm
Peso prodotto	60 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale flangia	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale viti	Acciaio galvanizzato