

Flangia ad innesto DARF-Q12-25

Codice prodotto: 4886223

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione | 25 |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C ... 60 °C |
| Coppia di serraggio max. | 1.2 Nm |
| Peso prodotto | 60 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale flangia | Lega di alluminio forgiato anodizzato |
| Materiale viti | Acciaio galvanizzato |