

Posizione intermedia esterna SLG-Z-8/12-A

Codice prodotto: 525680

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Arrestare come un sistema ad attuatore rotativo in conformità con il principio a pignone e cremagliera
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Pressione di lavoro	1 bar ... 8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso prodotto	33.5 g
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e perno di serraggio
Attacco pneumatico	M3
Materiale arresti meccanici	Acciaio nichelato
Materiale guarnizioni	PUR
Materiale corpo	Anodizzato duro