

Connettore maschio FBS-SUB-9-GS-DP-B

Codice prodotto: 532216

FESTO



 General operating condition

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	20 mm
Altezza	62 mm
Lunghezza	61 mm
Protocollo	PROFIBUS
Controlli degli operatori	Interruttore DIL
Funzioni aggiuntive	Disinserzione del segmento del fieldbus in uscita
Peso prodotto	60 g
Interfaccia Fieldbus	2x 2 morsetti elastici di trazione
Diametro cavo ammesso	5 mm ... 10 mm
Grado di protezione	IP65 IP67 In stato assemblato Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	0 °C ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	95 % Non condensante
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale ghiera	Ottone
Materiale viti	Acciaio
Materiale guarnizioni	NBR