

Piastra regolatore VMPA2-B8-R6C2-C-06

Codice prodotto: 549113

FESTO



 General operating condition

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	21 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Connessione pneumatica verticale	Riduttore di pressione per 2, reversibile
Funzione del controllore	Costante di pressione in uscita Con scarico secondario
Simbolo	00991558
Selezione del manometro	Possibile
Intervallo di regolazione di pressione	0.5 bar ... 6 bar
Pressione d'ingresso 1	0.5 bar ... 10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C ... 50 °C
Coppia di serraggio max.	0.65 Nm
Peso prodotto	180 g
Fissaggio con montaggio verticale	Su sottobase accoppiabile
Attacco manometro	Tramite graffa di sicurezza
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale pannello di comando	PA
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo regolatore	PA