

Connettore femmina MSSD-N

Codice prodotto: 550067

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	EN 175301-803
Uscita del cavo	Inclinato
Peso prodotto	30 g
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore	Schema di collegamento tipo A secondo EN 175301-803
Collegamento elettrico 1, numero di poli	3
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M3
Collegamento elettrico 1, schema di collegamento	00995648
Collegamento elettrico 2, del connettore	Morsetto a vite
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V ... 24 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	0 V ... 250 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	16 A
Raccordo pressacavo	M20x1,5
Diametro cavo	8 mm ... 10 mm
Sezione nominale conduttore	1.5 mm ²
Grado di protezione	IP65
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-25 °C ... 80 °C
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Colore corpo	Nero
Materiale viti	Acciaio
Materiale guarnizioni	VMQ