


Cavo a fibre ottiche SOOC-TB-F-M4-2-R2

Codice prodotto: 552818

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Metodo di misurazione | Sensore a sbarramento |
| Diametro min. dell'oggetto | 0.15 mm |
| Fibra ottica - caratteristica speciale | Flessibile |
| Distanza di esercizio | 300 mm |
| Temperatura ambiente | -40 °C ... 70 °C |
| Dimensione testata | M4 |
| Lunghezza fibra ottica | 2 m |
| Raggio minimo di curvatura | 2 mm |
| Coppia di serraggio max. | 2 Nm |
| Diametro esterno | 2.2 mm |
| Materiale corpo | Ottone, nichelato |
| Materiale fibra ottica | PE |
| Grado di protezione | IP66 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |