

# Cavo a fibre ottiche SOOC-TB-P-M4-2-R15

Codice prodotto: 552823

FESTO



 [General operating condition](#)

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Metodo di misurazione	Sensore a sbarramento
Diametro min. dell'oggetto	0.2 mm
Fibra ottica - caratteristica speciale	Precisione
Distanza di esercizio	120 mm
Temperatura ambiente	-55 °C ... 70 °C
Dimensione testata	M4
Lunghezza fibra ottica	2 m
Raggio minimo di curvatura	15 mm
Coppia di serraggio max.	2 Nm
Diametro esterno	2.2 mm
Materiale corpo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale fibra ottica	PE
Grado di protezione	IP66
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III