

Tappo di chiusura NPQH-P-S14-P10

Codice prodotto: 578262

FESTO



 General operating condition

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Posizione di montaggio	Opzionale
Progettazione	Tappo di chiusura
Dimensioni del pacchetto	10
Simbolo	00997424
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa ... 2 MPa
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar ... 20 bar
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-13.775 psi ... 290 psi
Nota sulla pressione operativa	Acqua: max 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Autorità che rilascia il certificato	NSF C0523185
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010[7:...] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneità della camera bianca, misurata in base a ISO 14644-14	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedasi Descrizione di conformità NSF/ANSI 169
Temperatura ambiente	0 °C ... 150 °C
Peso prodotto	26.5 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Bussola a innesto Ø 14 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Ottone, nichelato chimicamente