

Giunto flexo FK-M12X1,25

Codice prodotto: 6141

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M12x1,25
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame superiore all'1% non vengono utilizzati. Sono esclusi circuiti stampati, cavi, connettori a innesto elettrici e bobine.
Temperatura ambiente	-40 °C ... 150 °C
Carico max ammissibile	1,5 kN
Peso prodotto	245 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della bussola	Acciaio zincato
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato
Materiale perno con sfera	Acciaio temprato
Materiale rondella a sede sferica	Acciaio temprato
Materiale dado	Acciaio zincato