

Regolatore di portata unidirezionale GRA-1/4-B

Codice prodotto: 6509

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di controllo di portata unidirezionale
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto femmina G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	Filetto femmina G1/4
Componente di regolazione	Vite zigrinata
Tipo di montaggio	Con foro passante
Portata nominale standard in direzione del flusso	420 l/min
Portata nominale standard in direzione inversa	780 l/min
Pressione d'esercizio	0.01 MPa ... 1 MPa
Pressione di lavoro	0.1 bar ... 10 bar
Pressione d'esercizio	1.45 psi ... 145 psi
Temperatura ambiente	-20 °C ... 75 °C
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posizione di montaggio	Opzionale
Simbolo	00991453
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C ... 75 °C
Temperatura del fluido	-20 °C ... 75 °C
Peso prodotto	180 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale vite di regolazione	Ottone