

Nipplo doppio NPFC-D-R18-R14-M

Codice prodotto: 8030279

FESTO



 [General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Materiale del raccordo filettato	Ottone nichelato
Dimensioni del pacchetto	10
Pressione di lavoro	-0.95 bar ... 50 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C ... 150 °C
Peso prodotto	14.7 g
Collegamento pneumatico, porta 1	R1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	R1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)