

# Snodo SGS-M12

Codice prodotto: 9257

FESTO



 [General operating condition](#)

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M12
Basato su standard	ISO 12240-4
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C ... 150 °C
Peso prodotto	132 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dell'anello esterno	Ottone
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato
Materiale della pista interna	Acciaio
Materiale dado	Acciaio zincato