


**Base para soldar PCBC**

**FESTO**



Hoja de datos

| Especificaciones técnicas generales |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Conexión eléctrica                  | 2 pines              |
| Tipo de fijación                    | con base para soldar |
| Posición de montaje                 | Indistinta           |
| Grado de protección                 | IP40                 |
| Peso del producto                   | 5 g                  |


| Materiales          |    |
|---------------------|----|
| Material del cuerpo | PA |

| Condiciones de funcionamiento y del entorno |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente                        | -40 ... 115°C |

Dimensiones


Dimensiones – Base para soldar PCBC

Descargar datos CAD [www.festo.com](http://www.festo.com)



|        | B1<br>±0,1 | B2<br>±0,15 | D1<br>Ø | H1 | L1   | L2   |
|--------|------------|-------------|---------|----|------|------|
| PCBC-A | 8          | 4           | 0,6     | 4  | 12,7 | 10,2 |

Referencias de pedido

| PCBC                                                                             |                                           |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|
|                                                                                  | Cantidad incluida en el envase [unidades] | N.º art. | Tipo       |
|  | 10                                        | 197261   | PCBC-A-10  |
|                                                                                  | 100                                       | 197262   | PCBC-A-100 |