

Кульовий кран VZBM

FESTO



Основні характеристики

Короткий огляд

2- або 3-ходовий кульовий кран VZBM з латуні з Г- і Т-подібним отвором. VZBM може управлятися автоматично або за допомогою ручного важеля.

- Версія з латуні
- Труба різьба відповідно до EN 10226-1

Код для замовлення

001	Серія	
VZBM	Кульовий кран	

002	Номинальний діаметр DN	
1/4	1/4"	
3/8	3/8"	
1/2	1/2"	
3/4	3/4"	
1	1"	
1 1/4	1 1/4"	
1 1/2	1 1/2"	
2	2"	

003	Під'єднання технологічного клапана	
RP	Rp-Різьба	

004	Номинальний тиск [бар]	
25	25	
40	40	
50	50	

005	Конструкція	
D	Двокомпонентний	
F	Чотирикомпонентний	

006	Функція пневморозподільника	
2	Клапан 2/2	
3L	3/2, L-подібний отвір	
3T	Пневморозподільник 3/2, отвір типу T	

007	Фланцеве з'єднання	
	Без	
F03	Схема отворів 03	
F0304	Схема отворів 03 і 04	
F0405	Схема отворів 04 і 05	
F05	Схема отворів 05	

008	Спосіб приведення в дію	
	З допомогою приводу	
M	З ручним важелем	

009	Матеріал корпусу	
B2	Нікельована латунь	

010	Матеріал відсічного елемента	
B3	Латунь, хромована	

Карта даних

Загальні технічні дані 3-ходовий

Під'єднання технологічного клапана	Rp1/4	Rp3/8	Rp1/2	Rp3/4	Rp1	Rp1 1/4	Rp1 1/2	Rp2
Номинальний розмір DN	8	10	15	20	25	32	40	50
Функція клапана	3/2							
Конструкція	3-ходовий кульовий кран, Отвір типу L, T-подібний отвір							
Спосіб ущільнення	М'який							
Спосіб приведення в дію	механічно							
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямку потоку							
Напрямок потоку	Реверсивний							
Тип кріплення	Монтаж на кабелях							
Положення монтажу	Будь-який							
На підставі норм	EN 10226-1, ISO 5211							
Момент відкриття при перепаді тиску, номінальний тиск клапана Pn	6	6,9	8	11	16,7	26,7	36	
Внутрішній Ø	8 мм	10 мм	14,1 мм	17,6 мм	25 мм	32 мм	38 мм	45 мм
Швидкість потоку Kv	—							

Умови експлуатації та навколишнього середовища, 3-ходовий

Під'єднання технологічного клапана	Rp1/4	Rp3/8	Rp1/2	Rp3/4	Rp1	Rp1 1/4	Rp1 1/2	Rp2
Номінальний тиск арматури PN	40						25	
Температура середовища	-20 ... 130°C							
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [---], інертні гази, Вода - не водяна пара, Нейтральні рідини							
Знак CE (див. декларацію про відповідність) ¹⁾	Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском							

1) Додаткова інформація www.festo.com/sp Сертифікати.

Матеріали 3-сторонні

Матеріал корпусу	Латунь, Нікельований							
Матеріал кулі	Латунь, Хромований							
Матеріал валу	Латунь							
Матеріальні ущільнення	HNBR, Teflon®							
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS							

Загальні технічні дані Інструкція з експлуатації

Під'єднання технологічного клапана	Rp1/4	Rp3/8	Rp1/2	Rp3/4	Rp1	Rp1 1/4	Rp1 1/2
Номинальний розмір DN	8	10	15	20	25	32	40
Функція клапана	2/2						
Конструкція	2-ходовий кульовий клапан						
Спосіб ущільнення	М'який						
Спосіб приведення в дію	механічно						
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямку потоку						
Напрямок потоку	Реверсивний						
Тип кріплення	Монтаж на кабелях						
Положення монтажу	Будь-який						
На підставі норм	EN 10226-1						
Виконавчий момент при різниці тисків, номінальний тиск технологічного клапану	7,5	9	20	25	37	50	
Внутрішній Ø	10 мм	15 мм	20 мм	25 мм	32 мм	40 мм	
Швидкість потоку Kv	6 м³/год	8 м³/год	15 м³/год	28 м³/год	39 м³/год	84 м³/год	156 м³/год

Карта даних

Умови експлуатації та навколишнього середовища

Під'єднання технологічного клапана	Rp1/4	Rp3/8	Rp1/2	Rp3/4	Rp1	Rp1 1/4	Rp1 1/2
Номінальний тиск арматури PN	50				40		
Температура середовища	-15 ... 120°C						
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [---], інертні гази, Вода - не водяна пара, Нейтральні рідини						
Знак CE (див. декларацію про відповідність) ¹⁾	Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском						


1) Додаткова інформація www.festo.com/sp Сертифікати.

Матеріали посібника

Матеріал корпусу	Латунь, Нікельований
Номер матеріалу корпусу	CW617N
Матеріал кулі	Латунь, Хромований
Номер матеріалу кулі	CW617N
Матеріал валу	Латунь
Номер матеріалу валу	CW617N
Матеріальні ущільнення	NBR, Teflon®
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Розміри

Розміри – Кран кульовий VZBM 3-х ходовий

Завантаження дані CAD www.festo.com


[1] Індикатор положення перемикача: напрямок щілини відповідає напрямку потоку

	B2	B3	D1 Ø	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø H8	D8
VZBM-1/4-RP-40-F-3...-F03-B2B3	32,5	17	8	Rp1/4	5,5	–	36	–	25	M4
VZBM-3/8-RP-40-F-3...-F03-B2B3			10	Rp3/8						
VZBM-1/2-RP-40-F-3...-F03-B2B3			14,1	Rp1/2						
VZBM-3/4-RP-40-F-3...-F03-B2B3	38	21,5	17,6	Rp3/4		5,5	42	30		
VZBM-1-RP-40-F-3...-F0304-B2B3	48,5	26	25	Rp1						
VZBM-1 1/4-RP-40-F-3...-F0405-B2B3	59	36,5	32	Rp1 1/4	5,5		42		50	
VZBM-1 1/2-RP-25-F-3...-F0405-B2B3	67,5	38	38	Rp1 1/2	6,5					
VZBM-2-RP-25-F-3...-F05-B2B3	78,5	43	45	Rp2		6,5	50	–	35	M5

	H1	H2	H3	L1	T1	≈C1	≈C2
				±2	min.		-0,1
VZBM-1/4-RP-40-F-3...-F03-B2B3	38	9	9	64,5	15	25	9
VZBM-3/8-RP-40-F-3...-F03-B2B3							
VZBM-1/2-RP-40-F-3...-F03-B2B3							
VZBM-3/4-RP-40-F-3...-F03-B2B3	42			76	16,3	31	
VZBM-1-RP-40-F-3...-F0304-B2B3	46,5			97	19,1	41	
VZBM-1 1/4-RP-40-F-3...-F0405-B2B3	61,3	10	11	118	21,4	55	11
VZBM-1 1/2-RP-25-F-3...-F0405-B2B3	63,5			134,5			
VZBM-2-RP-25-F-3...-F05-B2B3	74	12	14	157	25,7	67	14

Розміри

Розміри – Важіль ручний VAOH


Завантаження дані CAD www.festo.com

		B1 ±5	H1 ±5	L1 ±10	∅1 ±0,5
VAOH-9-H9	Rp1/4 ... Rp1	21	36	120	9
VAOH-11-H9	Rp1 1/4 ... Rp1 1/2	26	40	140	11
VAOH-14-H9	Rp2	31	46	180	14

Розміри

Розміри – Кран кульовий VZBM ручний


Завантаження дані CAD www.festo.com



	D1 Ø	D2	D10 Ø	H1	L1	L2	L3	T1 min.	R1
VZBM-1/4-RP-50-D-2-M-B2B3	10	Rp1/4	23	41	49	23	85	12	18
VZBM-3/8-RP-50-D-2-M-B2B3	10	Rp3/8	24	41	50,5	23,5	85	12	21
VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3	15	Rp1/2	32	49	61	30,5	85	15	26
VZBM-3/4-RP-50-D-2-M-B2B3	20	Rp3/4	40	57	69,5	35	105	16,3	32
VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3	25	Rp1	48	61	84	42	105	19,1	38
VZBM-1 1/4-RP-40-D-2-M-B2B3	32	Rp1 1/4	60	75	98	49	130	21,4	47
VZBM-1 1/2-RP-40-D-2-M-B2B3	40	Rp1 1/2	72,5	81	108	54	130	22	54

Розміри


Розміри – Важіль ручний VAOH

Завантаження дані CAD www.festo.com

		B1	D1 Ø	H1	L1	1
VAOH-F10-D7-H9-A	Rp1/4 ... Rp1/2	16	7	24,5	89	5
VAOH-F10-D9-H9-A	Rp3/4 ... Rp1	18	9	28,5	105	6
VAOH-F10-D12-H9-A	Rp1 1/4 ... Rp1 1/2	22	12	32	130	8

Розміри


Розміри – Перехідник DARQ

Завантаження дані CAD www.festo.com

	E1 +0,1/-0,3	E2 +0,3/-0,1	L1 ±0,2	$\varnothing 1$ -0,02/-0,12	$\varnothing 2$ +0,04/+0,18
DARQ-R-A-S11-S8-...	14	11	12	11	8
DARQ-R-A-S11-S9-...	14	12,3	11	11	9
DARQ-R-A-S14-S8-...	18	11	16	14	8
DARQ-R-A-S14-S9-...	18	12,3	16	14	9
DARQ-R-A-S14-S10-...	18	13,3	16	14	10
DARQ-R-A-S14-S11-...	18	14,3	16	14	11
DARQ-R-A-S14-S12-...	18	16,3	16	14	12
DARQ-R-A-S17-S8-...	22	11	17	17	8
DARQ-R-A-S17-S9-...	22	12,3	17	17	9
DARQ-R-A-S17-S11-...	22	14,3	17	17	11
DARQ-R-A-S17-S12-...	22	16,3	17	17	12
DARQ-R-A-S17-S14-...	22	18,3	17	17	14
DARQ-R-A-S22-S11-...	28	14,3	22	22	11
DARQ-R-A-S22-S14-...	28	18,3	22	22	14
DARQ-R-A-S22-S16-...	28	21,3	22	22	16
DARQ-R-A-S22-S17-...	28	22,3	22	22	17
DARQ-R-A-S27-S14-...	36	18,3	27	27	14
DARQ-R-A-S27-S17-...	36	22,3	27	27	17
DARQ-R-A-S27-S22-...	36	28,5	27	27	22
DARQ-R-A-S36-S22-...	48	28,5	36	36	22
DARQ-R-A-S36-S27-...	48	36,1	36	36	27
DARQ-R-A-S46-S22-...	59	28,5	46	46	22
DARQ-R-A-S46-S27-...	59	36,1	46	46	27
DARQ-R-A-S46-S36-...	59	48	46	46	36


Розміри

Розміри – Перехідник DARQ

Завантаження дані CAD www.festo.com

[1] Підключення 1, вихід приводу


[2] Підключення 2, редукційний вихід



	D1	H1	H2	H3	H4	L1	L2	T1	W1 H11	± 1 h11
DARQ-K-V-F04S11-F03S9-R1	M5	40	11	3,2	5	46	23	9	9	11
DARQ-K-V-F05S14-F03S9-R1	M6	40	15	3,2	5	46	23	9	9	14
DARQ-K-V-F05S14-F04S11-R1	M6	40	15	3,2	5	46	23	11	11	14
DARQ-K-V-F07S17-F04S11-R1	M8	50	18	6	6	66	30,5	11	11	17
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R1	M8	50	18	6	6	66	30,5	15	14	17
DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R1	M10	75	23	10	9,5	132,1	63	15	14	22
DARQ-K-V-F10S22-F07S17-R1	M10	75	23	10	9,5	132,1	63	18	17	22
DARQ-K-V-F10S27-F07S17-R1	M10	75	28	10	9,5	132,1	63	18	17	27

Розміри

Розміри – Монтажний адаптер DARQ-B-...R1

Завантаження дані CAD www.festo.com


- [1] Підключення 1, вихід приводу
[2] Підключення 2, редуційний вихід

	D2 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	D7 ø	D8 ø	D9 ø	D10 ø	D11 ø
DARQ-B-F0405-F0304-...	25,9	25,9	42	36	5,1	6,1	6,1	9,4	50	42
DARQ-B-F0507-F0405-...	30,5	36,8	50	42	5,1	7,6	6,6	10,9	70	50
DARQ-B-F0710-F0507-...	38,6	50	70	50	5,1	8,9	7,1	14	102	70
DARQ-B-F1012-F10-...	69,9	76,2	—	102	5,1	—	11,2	17,3	125	102


	D12 ø	D13 ø	H1	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L3	W1
DARQ-B-F0405-F0304-...	6,1	7,6	39,9	3,2	5	28,2	3,8	7,1	46	22,9	45°
DARQ-B-F0507-F0405-...	7,6	10,2	50	6	6	36,3	3,8	7,1	66	30,5	45°
DARQ-B-F0710-F0507-...	8,9	10,9	74,9	9,5	9,5	50,5	3,8	7,1	102,1	39,1	45°
DARQ-B-F1012-F10-...	11,2	13	80	10	9,5	58,4	3,8	7,1	132,1	63	45°

Розміри

Розміри – Перехідник DARQ

Завантаження дані CAD www.festo.com

- [1] Підключення 1, вихід приводу
 [2] Підключення 2, редукційний вихід




Розміри

	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	T1	W1 H11	≈ 1 h11
DARQ-K-V-F03S9-F03S9-...	80	4	M5	50	9	40	40	9	9	9
DARQ-K-V-F04S11-F03S9-...	80	4	M5	50	11	45	40	9	9	11
DARQ-K-V-F04S11-F04S11-...	80	4	M5	50	11	45	45	11	11	11
DARQ-K-V-F05S14-F03S9-...	100	5	M6	60	15	50	40	9	9	14
DARQ-K-V-F05S14-F04S11-...	100	5	M6	60	15	50	45	11	11	14
DARQ-K-V-F05S14-F05S14-...	100	5	M6	60	15	50	50	15	14	14
DARQ-K-V-F07S17-F03S9	100	5	M8	60	18	70	45	9	9	17
DARQ-K-V-F07S17-F04S11-...	100	5	M8	60	18	70	45	11	11	17
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-...	100	5	M8	60	18	70	50	15	14	17
DARQ-K-V-F07S17-F07S14-...	100	5	M8	60	18	70	70	15	14	17
DARQ-K-V-F07S22-F05S11-...	100	5	M8	60	23	70	50	11	11	22
DARQ-K-V-F10S22-F04S11	120	5	M10	80	22	95	50	11	11	22
DARQ-K-V-F10S22-F05S14-...	120	5	M10	80	22,5	95	50	15	14	22
DARQ-K-V-F10S22-F07S17-...	120	5	M10	80	22,5	95	70	18	17	22
DARQ-K-V-F10S22-F10S22-...	120	5	M10	80	22,5	95	95	22,5	22	22
DARQ-K-V-F10S27-F05S14-...	120	5	M10	80	27,5	95	50	15	14	27
DARQ-K-V-F10S27-F07S14-...	120	5	M10	80	27,5	95	70	15	14	27
DARQ-K-V-F10S27-F07S17-...	120	5	M10	80	27,5	95	70	18	17	27
DARQ-K-V-F12S27-F05S14	160	6	M12	80	27	115	70	15	14	27
DARQ-K-V-F12S27-F07S14	160	6	M12	80	27	115	70	15	14	27
DARQ-K-V-F12S27-F07S17-...	160	6	M12	80	27	115	70	18	17	27
DARQ-K-V-F12S27-F10S22-...	160	6	M12	80	27	115	95	22,5	22	27
DARQ-K-V-F12S27-F12S27-...	160	6	M12	80	27	115	115	27,5	27	27

	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	T1	W2 -0,1	W3 H11	≈ 1 h11
DARQ-K-Z-F03S9-F03S9-...	80	4	M5	50	9	40	40	14	9	12,1	9
DARQ-K-Z-F04S11-F03S9-...	80	4	M5	50	11	45	40	14	9	12,1	11
DARQ-K-Z-F04S11-F04S11-...	80	4	M5	50	11	45	45	17	11	14,1	11
DARQ-K-Z-F05S14-F03S9-...	100	5	M6	60	15	50	40	14	9	12,1	14
DARQ-K-Z-F05S14-F04S11-...	100	5	M6	60	15	50	45	17	11	14,1	14
DARQ-K-Z-F05S14-F05S14-...	100	5	M6	60	15	50	50	21	14	18,1	14
DARQ-K-Z-F07S17-F04S11-...	100	5	M8	60	18	70	45	17	11	14,1	17
DARQ-K-Z-F07S17-F05S14-...	100	5	M8	60	18	70	50	21	14	18,1	17
DARQ-K-Z-F07S17-F07S14-...	100	5	M8	60	18	70	70	21	14	18,1	17
DARQ-K-Z-F10S22-F05S14-...	120	5	M10	80	22,5	95	50	21	14	18,1	22
DARQ-K-Z-F10S22-F07S17-...	120	5	M10	80	22,5	95	70	26	17	22,2	22
DARQ-K-Z-F10S22-F10S22-...	120	5	M10	80	22,5	95	95	33	22	28,2	22

Розміри

Розміри – Монтажний адаптер DARQ

Завантаження дані CAD www.festo.com

- [1] Вихідний фланець приводу 1
- [2] Перехідний вихідний фланець 2
- [3] *=N1 (кількість отворів фланець 1)
- [4] **=N2 (кількість отворів фланець 2)

Розміри

	B1	B2	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2	*N1	**N2	W1	W2
DARQ-B-F03-F03-...	80	4	36	25	5,5	36	25	5,5	50	40	40	4	4	90°	45°
DARQ-B-F04-F03-...	80	4	36	25	5,5	42	30	5,5	50	45	40	4	4	90°	45°
DARQ-B-F04-F04-...	80	4	42	30	5,5	42	30	5,5	50	45	45	4	4	90°	45°
DARQ-B-F05-F03-...	100	5	36	25	5,5	50	35	6,5	60	50	40	4	4	90°	45°
DARQ-B-F05-F04-...	100	5	42	30	5,5	50	35	6,5	60	50	45	4	4	90°	45°
DARQ-B-F05-F05-...	100	5	50	35	6,5	50	35	6,5	60	50	50	4	4	90°	45°
DARQ-B-F07-F04-...	100	5	42	30	5,5	70	55	9	60	70	45	4	4	90°	45°
DARQ-B-F07-F05-...	100	5	50	35	6,5	70	55	9	60	70	50	4	4	90°	45°
DARQ-B-F07-F07-...	100	5	70	55	9	70	55	9	60	70	70	4	4	90°	45°
DARQ-B-F10-F05-...	120	5	50	35	6,5	102	70	11	80	95	50	4	4	90°	45°
DARQ-B-F10-F07-...	120	5	70	55	9	102	70	11	80	95	70	4	4	90°	45°
DARQ-B-F12-F07-...	120	5	102	70	11	102	70	11	80	95	95	4	4	90°	45°
DARQ-B-F12-F07-...	160	6	70	55	9	125	85	13	80	115	70	4	4	90°	45°
DARQ-B-F12-F10-...	160	6	102	70	11	125	85	13	80	115	95	4	4	90°	45°
DARQ-B-F12-F12-...	160	6	125	85	13	125	85	13	80	115	115	4	4	90°	45°
DARQ-B-F14-F10-...	160	6	102	70	11	140	100	17	80	135	95	4	4	90°	45°
DARQ-B-F14-F12-...	160	6	125	85	13	140	100	17	80	135	115	4	4	90°	45°
DARQ-B-F14-F14-...	160	6	140	100	17	140	100	17	80	135	135	4	4	90°	45°
DARQ-B-F16-F12-...	200	6	125	85	13	165	130	21	100	160	115	4	4	90°	45°
DARQ-B-F16-F14-...	200	6	140	100	17	165	130	21	100	160	135	4	4	90°	45°
DARQ-B-F16-F16-...	200	6	165	130	21	165	130	21	100	160	160	4	4	90°	45°
DARQ-B-F25-F14-...	400	10	140	100	17	254	200	17	200	270	135	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F25-F16-...	400	10	165	130	21	254	200	17	200	270	160	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F25-F25-...	400	10	254	200	17	254	200	17	200	270	270	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F30-F16-...	400	10	165	130	21	298	230	21	200	320	160	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F30-F25-...	400	10	254	200	17	298	230	21	200	320	270	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F30-F30-...	400	10	298	200	21	298	230	21	200	320	320	8	4	45°	22,5°


Дані для замовлення

Кульовий клапан VZBM, 3-х ходовий				
	Під'єднання технологічного клапана	Вага продукту	№ частини	Тип
	Rp1/4	530 г	4451869	VZBM-1/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3
			4451861	VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3
	Rp3/8	460 г	4451854	VZBM-3/8-RP-40-F-3T-F03-B2B3
		500 г	4451868	VZBM-3/8-RP-40-F-3L-F03-B2B3
	Rp1/2	460 г	4451855	VZBM-1/2-RP-40-F-3T-F03-B2B3
			4451867	VZBM-1/2-RP-40-F-3L-F03-B2B3
	Rp3/4	710 г	4451856	VZBM-3/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3
		720 г	4451866	VZBM-3/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3
	Rp1	1 250 г	4451857	VZBM-1-RP-40-F-3T-F0304-B2B3
		1 280 г	4451862	VZBM-1-RP-40-F-3L-F0304-B2B3
	Rp1 1/4	2 930 г	4451858	VZBM-11/4-RP-40-F-3T-F0405-B2B3
		3 000 г	4451863	VZBM-11/4-RP-40-F-3L-F0405-B2B3
	Rp1 1/2	3 190 г	4451859	VZBM-11/2-RP-25-F-3T-F0405-B2B3
		3 260 г	4451864	VZBM-11/2-RP-25-F-3L-F0405-B2B3
	Rp2	4 320 г	4451860	VZBM-2-RP-25-F-3T-F05-B2B3
		4 470 г	4451865	VZBM-2-RP-25-F-3L-F05-B2B3

Кульовий клапан VZBM ручний				
	Під'єднання технологічного клапана	Вага продукту	№ частини	Тип
	Rp1/4	130 г	4405684	VZBM-1/4-RP-50-D-2-M-B2B3
	Rp3/8	120 г	4405685	VZBM-3/8-RP-50-D-2-M-B2B3
	Rp1/2	200 г	4405686	VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3
	Rp3/4	335 г	4405687	VZBM-3/4-RP-50-D-2-M-B2B3
	Rp1	480 г	4405689	VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3
	Rp1 1/4	770 г	4405690	VZBM-11/4-RP-40-D-2-M-B2B3
	Rp1 1/2	1 116 г	4405691	VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B3


Огляд периферійних пристроїв


Огляд периферійних пристроїв




Аксессуары		→ Страница/Internet
Тип/код замовлення	Опис	
[1] Кульовий кран VZBM	Латунний 3-ходовий кульовий кран, L-подібний або T-подібний	vzbm
[2] Кульовий кран VZBM	З ручним важелем	vzbm
[3] Важіль ручний VAOH	Замикається на замок для VZBM, ручний	19
[4] Клапан з ручним важелем VAOH	Високолегована сталь, нержавіюча	19
[5] Перехідник DARQ	• Контакт 1, функція: вихід для привода • Контакт 2, функція: понижуючий вихід	20
[6] Перехідник DARQ	• Контакт 1, функція: вихід привода • Контакт 2, функція: редукційний вихід	20
[7] Монтажний комплект DARQ-K-...R13	• DARQ-K-V-... (внутрішній квадрат і зовнішній квадрат) • DARQ-K-Z-... (внутрішній квадрат і зовнішній квадрат)	21
[8] Монтажний адаптер DARQ	Функція вихідного сигналу привода	21
[9] Монтажний адаптер DARQ	Функція зменшення виходу	22


Аксессуары


Клапан з ручним важелем VAOH				
	Опис	Вага продукту	№ частини	Тип
	для приєднання Rp1/4 ... Rp1/2	50 г	4650069	VAOH-F10-D7-H9-A
	для приєднання Rp3/4 ... Rp1	75 г	4650070	VAOH-F10-D9-H9-A
	для приєднання Rp1 1/4 ... Rp1 1/2	145 г	4650071	VAOH-F10-D12-H9-A


Важіль ручний VAOH				
	Опис	Вага продукту	№ частини	Тип
	для приєднання Rp1/4 ... Rp2	100 г	542702	VAOH-9-H9
	для приєднання Rp1 1/4 ... Rp1 1/2	200 г	542703	VAOH-11-H9
	для підключення Rp2	300 г	542704	VAOH-14-H9


Перехідник DARQ				
	Довжина	Вага продукту	№ частини	Тип
	11 мм	5 г	8082117	DARQ-R-A-S11-S9-11
		25 г	8082131	DARQ-R-A-S11-S9-11-P5
		50 г	8082140	DARQ-R-A-S11-S9-11-P10
		250 г	8082145	DARQ-R-A-S11-S9-11-P50
	12 мм	7 г	8082116	DARQ-R-A-S11-S8-12
		35 г	8082130	DARQ-R-A-S11-S8-12-P5
	16 мм	10 г	8082121	DARQ-R-A-S14-S12-16
		13 г	8082120	DARQ-R-A-S14-S11-16
		16 г	8082119	DARQ-R-A-S14-S10-16
		18 г	8082118	DARQ-R-A-S14-S9-16
		20 г	8086383	DARQ-R-A-S14-S8-16
		65 г	8082133	DARQ-R-A-S14-S11-16-P5
		90 г	8082132	DARQ-R-A-S14-S9-16-P5
		100 г	8086388	DARQ-R-A-S14-S8-16-P5
		130 г	8082142	DARQ-R-A-S14-S11-16-P10
		180 г	8082141	DARQ-R-A-S14-S9-16-P10
		650 г	8082147	DARQ-R-A-S14-S11-16-P50
		900 г	8082146	DARQ-R-A-S14-S9-16-P50
	17 мм	19 г	8082123	DARQ-R-A-S17-S14-17
		25 г	8086385	DARQ-R-A-S17-S12-17
		29 г	8082122	DARQ-R-A-S17-S11-17
		34 г	8096914	DARQ-R-A-S17-S9-17
		36 г	8086384	DARQ-R-A-S17-S8-17
		95 г	8082135	DARQ-R-A-S17-S14-17-P5
		125 г	8086389	DARQ-R-A-S17-S12-17-P5
		145 г	8082134	DARQ-R-A-S17-S11-17-P5
		190 г	8082143	DARQ-R-A-S17-S14-17-P10
		1 450 г	8082148	DARQ-R-A-S17-S11-17-P50
	22 мм	46 г	8082126	DARQ-R-A-S22-S17-22
		52 г	8082125	DARQ-R-A-S22-S16-22
		62 г	8082124	DARQ-R-A-S22-S14-22
		75 г	8086386	DARQ-R-A-S22-S11-22
		230 г	8082137	DARQ-R-A-S22-S17-22-P5
		310 г	8082136	DARQ-R-A-S22-S14-22-P5
		460 г	8082144	DARQ-R-A-S22-S17-22-P10
		2 300 г	8082149	DARQ-R-A-S22-S17-22-P50

Аксессуары


Перехідник DARQ				
	Довжина	Вага продукту	№ частини	Тип
	27 мм	80 г	8082127	DARQ-R-A-S27-S22-27
		121 г	8086387	DARQ-R-A-S27-S17-27
		400 г	8082138	DARQ-R-A-S27-S22-27-P5
	36 мм	140 г	8096913	DARQ-R-A-S27-S14-27
		215 г	8082128	DARQ-R-A-S36-S27-36
		286 г	8096915	DARQ-R-A-S36-S22-36
		1 075 г	8082139	DARQ-R-A-S36-S27-36-P5
	46 мм	410 г	8082129	DARQ-R-A-S46-S36-46
		618 г	8215769	DARQ-R-A-S46-S27-46
		709 г	8215771	DARQ-R-A-S46-S22-46


Перехідник DARQ				
	Вага продукту	№ частини	Тип	
	232 г	8088299	DARQ-K-V-F04S11-F03S9-R1	
	255 г	8088301	DARQ-K-V-F05S14-F03S9-R1	
	342 г	8088297	DARQ-K-V-F05S14-F04S11-R1	
	563 г	8088302	DARQ-K-V-F07S17-F04S11-R1	
	771 г	8088303	DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R1	
	1 515 г	8088300	DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R1	
	1 977 г	8215767	DARQ-K-V-F10S27-F07S17-R1	
	2 010 г	8088298	DARQ-K-V-F10S22-F07S17-R1	


Монтажний адаптер DARQ				
	Вага продукту	№ частини	Тип	
	120 г	8087462	DARQ-B-F0405-F0304-R1	
	300 г	8087463	DARQ-B-F0507-F0405-R1	
	950 г	8087464	DARQ-B-F1012-F10-R1	
	1 610 г	8087465	DARQ-B-F0710-F0507-R1	


Монтажний комплект DARQ-K-V-...R13				
	Вага продукту	№ частини	Тип	
	392 г	8084186	DARQ-K-V-F03S9-F03S9-R13	
	410 г	8084187	DARQ-K-V-F04S11-F03S9-R13	
	480 г	8084188	DARQ-K-V-F04S11-F04S11-R13	
	630 г	8084189	DARQ-K-V-F05S14-F03S9-R13	
	725 г	8084190	DARQ-K-V-F05S14-F04S11-R13	
	823 г	8084192	DARQ-K-V-F07S17-F04S11-R13	
	830 г	8084191	DARQ-K-V-F05S14-F05S14-R13	
	866 г	8132814	DARQ-K-V-F07S17-F03S9-R13	
	926 г	8084193	DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13	
	980 г	8084194	DARQ-K-V-F07S17-F07S14-R13	
	986 г	8084195	DARQ-K-V-F07S22-F05S11-R13	
	1 410 г	8133487	DARQ-K-V-F10S22-F04S11-R13	
	1 432 г	8084196	DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R13	
	1 935 г	8084199	DARQ-K-V-F10S27-F05S14-R13	
	2 045 г	8084197	DARQ-K-V-F10S22-F07S17-R13	
	2 113 г	8084198	DARQ-K-V-F10S22-F10S22-R13	
	2 116 г	8084200	DARQ-K-V-F10S27-F07S17-R13	
	2 134 г	8086439	DARQ-K-V-F10S27-F07S14-R13	
	2 615 г	8084201	DARQ-K-V-F12S27-F07S17-R13	
	2 655 г	8131545	DARQ-K-V-F12S27-F07S14-R13	
	2 728 г	8133486	DARQ-K-V-F12S27-F05S14-R13	

Аксесуари


Монтажний комплект DARQ-K-V-...R13			
	Вага продукту	№ частини	Тип
	2 753 г	8084202	DARQ-K-V-F12S27-F10S22-R13
	3 552 г	8084203	DARQ-K-V-F12S27-F12S27-R13

Монтажний комплект DARQ-K-Z-...R13			
	Вага продукту	№ частини	Тип
	385 г	8085017	DARQ-K-Z-F03S9-F03S9-R13
	400 г	8085016	DARQ-K-Z-F04S11-F03S9-R13
	465 г	8085018	DARQ-K-Z-F04S11-F04S11-R13
	620 г	8085019	DARQ-K-Z-F05S14-F03S9-R13
	710 г	8085020	DARQ-K-Z-F05S14-F04S11-R13
	795 г	8085021	DARQ-K-Z-F05S14-F05S14-R13
	810 г	8085022	DARQ-K-Z-F07S17-F04S11-R13
	890 г	8085023	DARQ-K-Z-F07S17-F05S14-R13
	945 г	8085024	DARQ-K-Z-F07S17-F07S14-R13
	1 396 г	8085026	DARQ-K-Z-F10S22-F05S14-R13
	1 970 г	8085027	DARQ-K-Z-F10S22-F07S17-R13
	1 980 г	8085025	DARQ-K-Z-F10S22-F10S22-R13

Монтажний фланцевий адаптер DARQ, вихід для функціонального приводу			
	Вага продукту	№ частини	Тип
	270 г	8082978	DARQ-B-F04-F03-R13
	442 г	8082980	DARQ-B-F05-F03-R13
	461 г	8082981	DARQ-B-F05-F04-R13
	514 г	8082983	DARQ-B-F07-F04-R13
	530 г	8082984	DARQ-B-F07-F05-R13
	836 г	8082986	DARQ-B-F10-F05-R13
	920 г	8082987	DARQ-B-F10-F07-R13
	1 504 г	8082989	DARQ-B-F12-F07-R13
	1 688 г	8082990	DARQ-B-F12-F10-R13
	1 775 г	8082992	DARQ-B-F14-F10-R13
	1 889 г	8082993	DARQ-B-F14-F12-R13
	2 305 г	8083005	DARQ-B-F05-F04-R13-P5
	2 648 г	8082995	DARQ-B-F16-F12-R13
	2 650 г	8083007	DARQ-B-F07-F05-R13-P5
	2 792 г	8082996	DARQ-B-F16-F14-R13
	4 600 г	8083009	DARQ-B-F10-F07-R13-P5
	14 734 г	8082998	DARQ-B-F25-F14-R13
	15 384 г	8082999	DARQ-B-F25-F16-R13
	16 740 г	8083001	DARQ-B-F30-F16-R13
	20 250 г	8083002	DARQ-B-F30-F25-R13

Монтажний адаптер DARQ, функція зменшення виходу			
	Вага продукту	№ частини	Тип
	260 г	8082977	DARQ-B-F03-F03-R13
	275 г	8082979	DARQ-B-F04-F04-R13
	478 г	8082982	DARQ-B-F05-F05-R13
	583 г	8082985	DARQ-B-F07-F07-R13
	1 037 г	8082988	DARQ-B-F10-F10-R13
	1 375 г	8083004	DARQ-B-F04-F04-R13-P5
	1 802 г	8082991	DARQ-B-F12-F12-R13

Аксессуары

Монтажний адаптер DARQ, функція зменшення виходу			
	Вага продукту	№ частини	Тип
	1 976 г	8082994	DARQ-B-F14-F14-R13
	2 390 г	8083006	DARQ-B-F05-F05-R13-P5
	2 844 г	8082997	DARQ-B-F16-F16-R13
	2 915 г	8083008	DARQ-B-F07-F07-R13-P5
	5 185 г	8083010	DARQ-B-F10-F10-R13-P5
	18 895 г	8083000	DARQ-B-F25-F25-R13
	21 644 г	8083003	DARQ-B-F30-F30-R13