

Caja tomacorriente, conector SD-SUB

FESTO



Características

Información resumida

- Zócalo para conexión multipolo
- Conectores para entradas/salidas
- De confección libre y con cables de cualquier longitud

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Tipo de fijación	Con taladro pasante
Posición de montaje	Cualquiera
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤250 V
Margen de tensiones de servicio DC	≤250 V
Carga admisible de corriente	5 A
Grado de protección	IP65

Materiales


Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PA

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente	-20 ... 80°C
----------------------	--------------

Dimensiones


Dimensiones – SD-SUB-D-BU-... Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	B2	H1	H2	H3	L1	L2
SD-SUB-D-BU9	30	23	43	37	35	50	43
SD-SUB-D-BU25	30	23	47	37	35	70	63

Dimensiones

Dimensiones – SD-SUB-D-BU15

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com



[1] Zócalo Sub-D, 15 pines

[2] Racor de cables PG9

	B1	H1	L1	L2
SD-SUB-D-BU15	44,5	24,5	56,5	2,1

Dimensiones


Dimensiones – SD-SUB-D-ST-15 Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	H1	L1	L2
SD-SUB-D-ST-15	44,5	24,5	56,5	2,1

Dimensiones

Dimensiones – SD-SUB-D-ST-25

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


[1] Conector Sub-D, 25 pines



	B1	B2	H1	H2	H3	L1	L2
SD-SUB-D-ST25	30	23	47	37	35	70	63

Referencias de pedido

Zócalo de 9 pines/25 pines						
	Patrón de conexiones zócalo/conector	Técnica de conexión 1	Técnica de conexión 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	9 pines	Sub-D	Racor de cables Pg9	73 g	18708	SD-SUB-D-BU9
	25 pines		Racor de cables Pg11	75 g	18709	SD-SUB-D-BU25

Zócalo de 15 pines				
	Técnica de conexión 1	Técnica de conexión 2	N.º art.	Tipo
	Sub-D	Racor de cables Pg9	177675	SD-SUB-D-BU15

Conector de 15 pines				
	Técnica de conexión 1	Técnica de conexión 2	N.º art.	Tipo
	Sub-D	Racor de cables Pg9	192768	SD-SUB-D-ST15

Conector de 25 pines					
	Técnica de conexión 1	Técnica de conexión 2	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Sub-D	Racor de cables Pg11	51 g	527522	SD-SUB-D-ST25