


Cable de conexión NEDV

FESTO



Características

Información resumida

- Cable de conexión para válvulas VPWPs
- Preconfigurado
- Longitudes de cable 0,2M
- Para conectar a la placa base VAPB-S3

Códigos del producto

001	Serie	
NEDV	Cable de conexión	
002	Tipo de distribuidor	
L2R1	2 en 1	
003	Cableado	
V7	Variante 7 (ver esquema de conexiones, V7)	
004	Técnica de conexión a la izquierda, lado del equipo de campo	
M12	Zócalo M12x1 con codificación A, EN 61076-2-101	
005	Salida del cable a la izquierda	
W	Acodada	
006	Número de contactos/hilos a la izquierda	
3	3	
007	Indicación	
	Sin	

008	Propiedades del cable	
K	Estándar	
009	Longitud del cable, ramal 1, izquierda, lado del equipo de campo	
0.1L1	0,1 m	
010	Identificación del cable	
N	Sin soporte para placas de identificación	
011	Técnica de conexión a la derecha, lado de control	
M8	Conector M8x1 con codificación A, EN 61076-2-104	
012	Salida del cable a la derecha	
W	Acodada	
013	Número de contactos/hilos a la derecha	
4	4	
014	Longitud del cable, ramal 1, derecha, lado de control	
0.2R1	0,2 m	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Conexión eléctrica 1	2 zócalos acodados, M12, 3 pines
Conexión eléctrica 2	Conector acodado, M8, 4 pines
Basado en la norma	EN 61076-2-101, EN 61076-2-104, EN 61984
Estructura de cable	2 x 0,14 mm ²
Diámetro del cable	2,9 mm
Longitud del cable	0,2 m
Margen de tensiones de servicio DC	0 ... 30 V
Posición de montaje	Cualquiera
Grado de protección	IP65
Carga admisible de corriente a 40 °C	2 A
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente	-25 ... 80°C
----------------------	--------------


Materiales

Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Dimensiones

Dimensiones – Distribuidor NEDV

Descargar datos CAD www.festo.com



	D1 Ø	D2	D3 Ø	D4	D5 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	L4	≈C1	≈C2
NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1	2,9	M8x1	10	M12x1	15	24	26	200	26,9	37,5	100	13	9

Referencias de pedido

Referencias de pedido						
	Conexión eléctrica 1	Conexión eléctrica 2	Peso del producto	Longitud del cable	N.º art.	Tipo
	2 zócalos acodados, M12, 3 pines	Conector acodado, M8, 4 pines	28 g	0,2 m	2384165	NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1