



Svorky na hadice, stahovací páska

FESTO




technické údaje

Technické údaje – hadicové vázací spirály PKB-50-BL




Velikost	pro svazek hadic s max. Ø 50 mm
Vnější Ø	6 mm
Vnitřní Ø	4 mm
Délka hadice	50 m
Barva	modrá
Upozornění k použití	12 hadic, vnější Ø 12 mm 28 hadic, vnější Ø 8 mm 50 hadic, vnější Ø 6 mm 60 hadic, vnější Ø 4 mm
Materiál hadice	PE
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L

Technické údaje – opěry pro hadice PKS



Velikost	pro hadice s vnějším Ø 6 mm pro hadice s vnějším Ø 8 mm pro hadice s vnějším Ø 10 mm pro hadice s vnějším Ø 11,6 mm pro hadice s vnějším Ø 5/16" pro hadice s vnějším Ø 3/8"
Konstrukce	počet svorek: 1
Barva	modrá
Materiál tělesa	PA
Materiál kolíků	ocel
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L


Technické údaje – stahovací pásky pro hadice NPAW



Velikost	pro svazek hadic s max. Ø 30 mm pro svazek hadic s max. Ø 50 mm
Okolní teplota	-30 ... 80°C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L

technické údaje

Technické údaje – úchyty pro více hadic KK



Konstrukce	počet svorek: 10	počet svorek: 4	počet svorek: 6	počet svorek: 9
Velikost	pro hadice s vnějším Ø 4 mm pro hadice s vnějším Ø 8 mm pro hadice s vnějším Ø 5/32" pro hadice s vnějším Ø 3/16" pro hadice s vnějším Ø 5/16"	pro hadice s vnějším Ø 16 mm pro hadice s vnějším Ø 17,6 mm pro hadice s vnějším Ø 5/8"	pro hadice s vnějším Ø 10 mm pro hadice s vnějším Ø 11,6 mm pro hadice s vnějším Ø 12 mm pro hadice s vnějším Ø 3/8"	pro hadice s vnějším Ø 6 mm pro hadice s vnějším Ø 3/16"
Materiál tělesa	PE			
Materiál kolíků	ocel			
Barva	modrá			
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS			
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L			

Technické údaje – svorky na trubky PQ-RK...-B




Okolní teplota	-25 ... 85°C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

rozměry

rozměry – Úchyty pro hadice PKS


CAD ke stažení www.festo.com



	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

rozměry

rozměry – Úchyty pro hadice NPAW

CAD ke stažení www.festo.com


[1] háček a flauš na spodní straně

	B1 $\pm 0,7$	B2 $\pm 1,5$	D1	H1 $\pm 0,3$	H2 $\pm 0,5$	L1	L2 $+0,5/-1,5$	L3 ± 5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5

rozměry

rozměry – Vícenásobné svorkovnice pro hadice KK


CAD ke stažení www.festo.com



	1)	B [mm]	D Ø [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) počet svorek

údaje pro objednávky

Údaje pro objednávky – hadicové vázací spirály PKB-50-BL				
	Velikost	Hmotnost výrobku podle délky	obj. č.	typ
	pro svazek hadic s max. Ø 50 mm	0,015 kg/m	3656	PKB-50-BL

Údaje pro objednávky – opěry pro hadice PKS					
	Velikost	Velikost balení	Hmotnost výrobku	obj. č.	typ
	pro hadice s vnějším Ø 6 mm	10	2,5 g	4132	PKS-4
	pro hadice s vnějším Ø 8 mm		5,4 g	4133	PKS-6
	pro hadice s vnějším Ø 5/16"				
	pro hadice s vnějším Ø 10 mm pro hadice s vnějším Ø 11,6 mm pro hadice s vnějším Ø 3/8"		11,9 g	4134	PKS-9

Údaje pro objednávky – stahovací pásy pro hadice NPAW					
	Velikost	Velikost balení	Hmotnost výrobku	obj. č.	typ
	pro svazek hadic s max. Ø 30 mm	10	6,7 g	554026	NPAW-S-T3
	pro svazek hadic s max. Ø 50 mm		8,4 g	554027	NPAW-S-T4
			9,6 g	554028	NPAW-S-T6

Údaje pro objednávky – vícenásobné svorkovnice pro hadice KK					
	Velikost	Velikost balení	Hmotnost výrobku	obj. č.	typ
	pro hadice s vnějším Ø 4 mm	10	8,5 g	3635	KK-3
	pro hadice s vnějším Ø 5/32"				
	pro hadice s vnějším Ø 3/16"				
	pro hadice s vnějším Ø 6 mm		11,1 g	2147	KK-4
	pro hadice s vnějším Ø 3/16"				
	pro hadice s vnějším Ø 8 mm		17 g	2148	KK-6
	pro hadice s vnějším Ø 5/16"				
	pro hadice s vnějším Ø 10 mm pro hadice s vnějším Ø 11,6 mm pro hadice s vnějším Ø 12 mm pro hadice s vnějším Ø 3/8"		21,2 g	2149	KK-9
	pro hadice s vnějším Ø 16 mm pro hadice s vnějším Ø 17,6 mm pro hadice s vnějším Ø 5/8"		33,9 g	4463	KK-13

údaje pro objednávky

Údaje pro objednávky – svorky na trubky PQ-RK-...-B					
	Jmenovitá světlost	Velikost balení	Hmotnost výrobku	obj. č.	typ
	12 mm	10	2,4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3,2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5,1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8,4 g	550599	PQ-RK-28-B