



Stezaljka za crijevo, vezica za crijevo

FESTO




podatkovni list

Tehnički podaci – Spirala za spajanje crijeva PKB-50-BL




Izvedbena veličina	za snop crijeva Ø maks. 50 mm
Vanjski Ø	6 mm
Unutra-Ø	4 mm
Duljina crijeva	50 m
boja	plava
Informacije o aplikaciji	12 crijeva vanjskog Ø 12 mm 28 crijeva vanjskog Ø 8 mm 50 crijeva vanjskog Ø 6 mm 60 crijeva vanjskog Ø 4 mm
Materijalno crijevo	PE
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L

Tehnički podaci – nosač crijeva PKS



Izvedbena veličina	za crijevo vanjskog Ø 6 mm za crijevo vanjskog Ø 8 mm za crijevo vanjskog Ø 10 mm za crijevo vanjskog Ø 11,6 mm za crijevo vanjskog Ø 5/16" za crijevo vanjskog Ø 3/8"
Konstruktivna struktura	Broj stezaljki 1
boja	plava
Materijal za kućište	PA
Materijal igle	Čelik
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L


Specifikacije - Nosač crijeva NPAW



Izvedbena veličina	za snop crijeva Ø maks. 30 mm za snop crijeva Ø maks. 50 mm
Temperatura okoline	-30 ... 80°C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L

podatkovni list

Tehnički podaci – Držać za više crijeva KK



Konstruktivna struktura	Broj stezaljki 10	Broj stezaljki 6	Broj stezaljki 9
Izvedbena veličina	za crijevo vanjskog Ø 4 mm za crijevo vanjskog Ø 8 mm za crijevo vanjskog Ø 16 mm za crijevo vanjskog Ø 17,6 mm za crijevo vanjskog Ø 5/32" za crijevo vanjskog Ø 3/16" za crijevo vanjskog Ø 5/16" za crijevo vanjskog Ø 5/8"	za crijevo vanjskog Ø 10 mm za crijevo vanjskog Ø 11,6 mm za crijevo vanjskog Ø 12 mm za crijevo vanjskog Ø 3/8"	za crijevo vanjskog Ø 6 mm za crijevo vanjskog Ø 3/16"
Materijal za kućište	PE		
Materijal igle	Čelik		
boja	plava		
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS		
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L		


Tehnički podaci – stezaljka za cijevi PQ-RK-...-B



Temperatura okoline	–25 ... 85°C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L

Dimenzije


Dimenzije – Nosač crijeva PKS Preuzmite CAD podatke www.festo.com



	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

Dimenzije


Dimenzije – Nosač crijeva NPAW

Preuzmite CAD podatke www.festo.com


[1] Kukica i omča na dnu

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5


Dimenzije



	1)	B	D	H	L	L1	L2
		[mm]	∅ [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) Broj stezaljki

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – Spirala za spajanje crijeva PKB-50-BL				
	Izvedbena veličina	Težina proizvoda po dužini	Br. dijela	Tip
	za snop crijeva Ø maks. 50 mm	0,015 kg/m	3656	PKB-50-BL

Detalji narudžbe – Nosač crijeva PKS					
	Izvedbena veličina	Veličina spremnika	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
	za crijevo vanjskog Ø 6 mm	10	2,5 g	4132	PKS-4
	za crijevo vanjskog Ø 8 mm		5,4 g	4133	PKS-6
	za crijevo vanjskog Ø 5/16"				
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm		11,9 g	4134	PKS-9
	za crijevo vanjskog Ø 11,6 mm				
	za crijevo vanjskog Ø 3/8"				

Detalji narudžbe – Nosač crijeva NPAW					
	Izvedbena veličina	Veličina spremnika	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
	za snop crijeva Ø maks. 30 mm	10	6,7 g	554026	NPAW-S-T3
	za snop crijeva Ø maks. 50 mm		8,4 g	554027	NPAW-S-T4
			9,6 g	554028	NPAW-S-T6

Detalji narudžbe – Držać za više crijeva KK					
	Izvedbena veličina	Veličina spremnika	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
	za crijevo vanjskog Ø 4 mm	10	8,5 g	3635	KK-3
	za crijevo vanjskog Ø 5/32"				
	za crijevo vanjskog Ø 3/16"				
	za crijevo vanjskog Ø 6 mm		11,1 g	2147	KK-4
	za crijevo vanjskog Ø 3/16"				
	za crijevo vanjskog Ø 8 mm		17 g	2148	KK-6
	za crijevo vanjskog Ø 5/16"				
	za crijevo vanjskog Ø 10 mm		21,2 g	2149	KK-9
	za crijevo vanjskog Ø 11,6 mm				
	za crijevo vanjskog Ø 12 mm				
	za crijevo vanjskog Ø 3/8"				
	za crijevo vanjskog Ø 16 mm		33,9 g	4463	KK-13
	za crijevo vanjskog Ø 17,6 mm				
	za crijevo vanjskog Ø 5/8"				

Detalji narudžbe

Detalji narudžbe – Stezaljka za crijevo PQ-RK-...-B					
	Nazivna veličina	Veličina spremnika	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
	12 mm	10	2,4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3,2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5,1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8,4 g	550599	PQ-RK-28-B