



Collier de serrage, attaches pour tuyau

FESTO




Fiche technique

Caractéristiques techniques – Spirale d'assemblage en faisceau PKB-50-BL




Taille	pour Ø max. de faisceau de tuyaux de 50 mm
Ø extérieur	6 mm
Ø intérieur	4 mm
Longueur de tuyau	50 m
Couleur	bleu
Conseils d'utilisation	12 tuyaux Ø extérieur 12 mm 28 Tuyaux Ø extérieur 8 mm 50 tuyaux Ø extérieur 6 mm 60 tuyaux Ø extérieur 4 mm
Matériau du tuyau	Terre de protection
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L

Caractéristiques techniques – Equerre-support pour tuyau PKS



Taille	pour Ø extérieur de tuyau de 6 mm pour Ø extérieur de tuyau de 8 mm pour Ø extérieur de tuyau de 10 mm pour Ø extérieur de tuyau de 11,6 mm pour Ø extérieur de tuyau de 5/16" pour Ø extérieur de tuyau de 3/8"
Structure de construction	Nombre de bornes 1
Couleur	bleu
Matériau du boîtier	PA
Matériau des broches	Acier
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L


Caractéristiques techniques – Equerre-support pour tuyau NPAW



Taille	pour Ø max. de faisceau de tuyaux de 30 mm pour Ø max. de faisceau de tuyaux de 50 mm
Température ambiante	-30 ... 80°C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L

Fiche technique

Caractéristiques techniques – Barrette de fixation de tuyaux KK



Structure de construction	Nombre de bornes 10	Nombre de bornes 4	Nombre de bornes 6	Nombre de bornes 9
Taille	pour Ø extérieur de tuyau de 4 mm pour Ø extérieur de tuyau de 8 mm pour Ø extérieur de tuyau de 5/32" pour Ø extérieur de tuyau de 3/16" pour Ø extérieur de tuyau de 5/16"	pour Ø extérieur de tuyau de 16 mm pour Ø extérieur de tuyau de 17,6 mm pour Ø extérieur de tuyau de 5/8"	pour Ø extérieur de tuyau de 10 mm pour Ø extérieur de tuyau de 11,6 mm pour Ø extérieur de tuyau de 12 mm pour Ø extérieur de tuyau de 3/8"	pour Ø extérieur de tuyau de 6 mm pour Ø extérieur de tuyau de 3/16"
Matériau du boîtier	Terre de protection			
Matériau des broches	Acier			
Couleur	bleu			
Note sur le matériau	Conforme à RoHS			
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L			


Caractéristiques techniques – Collier pour tube PQ-RK-...-B



Température ambiante	-25 ... 85°C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Dimensions


Dimensions – Equerre-support pour tuyau PKS Téléchargement de données de CAO www.festo.com



	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

Dimensions


Dimensions – Equerre-support pour tuyau NPAW

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

[1] Crochets et boucles sur la face inférieure

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5


Dimensions



	1)	B	D	H	L	L1	L2
		[mm]	∅ [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) Nombre de bornes

Indications de commande

Données de commande – Spirale d'assemblage en faisceau PKB-50-BL				
	Taille	Poids du produit en fonction de la longueur	No. de pièce	Type
	pour Ø max. de faisceau de tuyaux de 50 mm	0,015 kg/m	3656	PKB-50-BL

Données de commande – Equerre-support pour tuyau PKS					
	Taille	Taille de fût	Poids du produit	No. de pièce	Type
	pour Ø extérieur de tuyau de 6 mm	10	2,5 g	4132	PKS-4
	pour Ø extérieur de tuyau de 8 mm pour Ø extérieur de tuyau de 5/16"		5,4 g	4133	PKS-6
	pour Ø extérieur de tuyau de 10 mm pour Ø extérieur de tuyau de 11,6 mm pour Ø extérieur de tuyau de 3/8"		11,9 g	4134	PKS-9

Données de commande – Equerre-support pour tuyau NPAW					
	Taille	Taille de fût	Poids du produit	No. de pièce	Type
	pour Ø max. de faisceau de tuyaux de 30 mm	10	6,7 g	554026	NPAW-S-T3
	pour Ø max. de faisceau de tuyaux de 50 mm		8,4 g	554027	NPAW-S-T4
			9,6 g	554028	NPAW-S-T6

Données de commande – Barrette de fixation de tuyaux KK					
	Taille	Taille de fût	Poids du produit	No. de pièce	Type
	pour Ø extérieur de tuyau de 4 mm pour Ø extérieur de tuyau de 5/32" pour Ø extérieur de tuyau de 3/16"	10	8,5 g	3635	KK-3
	pour Ø extérieur de tuyau de 6 mm pour Ø extérieur de tuyau de 3/16"		11,1 g	2147	KK-4
	pour Ø extérieur de tuyau de 8 mm pour Ø extérieur de tuyau de 5/16"		17 g	2148	KK-6
	pour Ø extérieur de tuyau de 10 mm pour Ø extérieur de tuyau de 11,6 mm pour Ø extérieur de tuyau de 12 mm pour Ø extérieur de tuyau de 3/8"		21,2 g	2149	KK-9
	pour Ø extérieur de tuyau de 16 mm pour Ø extérieur de tuyau de 17,6 mm pour Ø extérieur de tuyau de 5/8"		33,9 g	4463	KK-13

Indications de commande

Données de commande – Collier pour tube PQ-RK-...-B					
	Diamètre nominal	Taille de fût	Poids du produit	No. de pièce	Type
	12 mm	10	2,4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3,2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5,1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8,4 g	550599	PQ-RK-28-B