



Csőbilincs, csőkötegelő

FESTO




Adatlap

Műszaki adatok – PKB-50-BL csőkötegelő spirál



Méret	max. 50 mm átmérőjű csőköteghez
Külső Ø	6 mm
Belső Ø	4 mm
Tömlőhossz	50 m
Szín	kék
Használati útmutató	12 cső, külső átmérő: 12 mm 28 cső, külső átmérő: 8 mm 50 cső, külső átmérő: 6 mm 60 cső, külső átmérő: 4 mm
Tömlő alapanyaga	PE
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L


Műszaki adatok – PKS csőtámasz



Méret	6 mm külső átmérőjű csőhöz 8 mm külső átmérőjű csőhöz 10 mm külső átmérőjű csőhöz 11,6 mm külső átmérőjű csőhöz 5/16" külső átmérőjű csőhöz 3/8" külső átmérőjű csőhöz
Szerkezeti felépítés	Terminálok száma: 1
Szín	kék
Ház alapanyaga	PA
Csapok alapanyaga	Acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L


Adatlap

Műszaki adatok – NPAW csőtámasz



Méret	max. 30 mm átmérőjű csőköteghez max. 50 mm átmérőjű csőköteghez
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80°C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L

Műszaki adatok – KK többszörös csőögztő



Szerkezeti felépítés	Terminálok száma: 10	Terminálok száma: 4	Terminálok száma: 6	Terminálok száma: 9
Méret	4 mm külső átmérőjű csőhöz 8 mm külső átmérőjű csőhöz 5/32" külső átmérőjű csőhöz 3/16" külső átmérőjű csőhöz 5/16" külső átmérőjű csőhöz	16 mm külső átmérőjű csőhöz 17,6 mm külső átmérőjű csőhöz 5/8" külső átmérőjű csőhöz	10 mm külső átmérőjű csőhöz 11,6 mm külső átmérőjű csőhöz 12 mm külső átmérőjű csőhöz 3/8" külső átmérőjű csőhöz	6 mm külső átmérőjű csőhöz 3/16" külső átmérőjű csőhöz
Ház alapanyaga	PE			
Csapok alapanyaga	Acél			
Szín	kék			
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis			
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L			


Műszaki adatok – PQ-RK-...-B csőbilincs



Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85°C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L

Méretetek


Méretetek – PKS csőtámasz CAD-fájlok letöltése www.festo.com



	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

Méretek


Méretek – NPAW csőtámasz

CAD-fájlok letöltése www.festo.com

[1] Kampó és hurok az alján

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5


Méretetek



	1)	B	D	H	L	L1	L2
		[mm]	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) Terminálok száma

Rendelési adatok

Rendelési adatok – PKB-50-BL csőkötegelő spirál					
	Méret	A termék súlya hossz szerint	Cikksz.	Típus	
	max. 50 mm átmérőjű csőköteghez	0,015 kg/m	3656	PKB-50-BL	

Rendelési adatok – PKS csőtámasz					
	Méret	Kötegméret	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	6 mm külső átmérőjű csőhöz	10	2,5 g	4132	PKS-4
	8 mm külső átmérőjű csőhöz		5,4 g	4133	PKS-6
	5/16" külső átmérőjű csőhöz				
	10 mm külső átmérőjű csőhöz		11,9 g	4134	PKS-9
	11,6 mm külső átmérőjű csőhöz				
	3/8" külső átmérőjű csőhöz				

Rendelési adatok – NPAW csőtámasz					
	Méret	Kötegméret	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	max. 30 mm átmérőjű csőköteghez	10	6,7 g	554026	NPAW-S-T3
	max. 50 mm átmérőjű csőköteghez		8,4 g	554027	NPAW-S-T4
			9,6 g	554028	NPAW-S-T6

Rendelési adatok – KK többszörös csőrögzítő					
	Méret	Kötegméret	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	4 mm külső átmérőjű csőhöz	10	8,5 g	3635	KK-3
	5/32" külső átmérőjű csőhöz				
	3/16" külső átmérőjű csőhöz				
	6 mm külső átmérőjű csőhöz		11,1 g	2147	KK-4
	3/16" külső átmérőjű csőhöz				
	8 mm külső átmérőjű csőhöz		17 g	2148	KK-6
	5/16" külső átmérőjű csőhöz				
	10 mm külső átmérőjű csőhöz		21,2 g	2149	KK-9
	11,6 mm külső átmérőjű csőhöz				
	12 mm külső átmérőjű csőhöz				
	3/8" külső átmérőjű csőhöz				
	16 mm külső átmérőjű csőhöz		33,9 g	4463	KK-13
	17,6 mm külső átmérőjű csőhöz				
	5/8" külső átmérőjű csőhöz				

Rendelési adatok

Rendelési adatok – PQ-RK-...-B csőbilincs					
	Névleges szélesség	Kötegméret	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	12 mm	10	2,4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3,2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5,1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8,4 g	550599	PQ-RK-28-B