



Slangklem, bundelband

FESTO




Gegevensblad

Technische gegevens - Spiraal voor het bundelen van slangen PKB-50-BL




Bouwgrootte	voor slangbundel Ø max. 50 mm
Buiten-Ø	6 mm
Binnen-Ø	4 mm
Slanglengte	50 m
Kleur	Blauw
Gebruiksaanwijzing	12 slangen buiten-Ø 12 mm 28 slangen buiten-Ø 8 mm 50 slangen buiten-Ø 6 mm 60 slangen buiten-Ø 4 mm
Materiaal slang	Beschermende aarding
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L

Technische gegevens - Steunstuk voor slangen PKS



Bouwgrootte	voor slang buiten-Ø 6 mm voor slang buiten-Ø 8 mm voor slang buiten-Ø 10 mm voor slang buiten-Ø 11,6 mm voor slang buiten-Ø 5/16" voor slang buiten-Ø 3/8"
Constructieve opbouw	Aantal klemmen 1
Kleur	Blauw
Materiaal behuizing	PA
Materiaal pins	Staal
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L


Technische gegevens - Steunstuk voor slangen NPAW



Bouwgrootte	voor slangbundel Ø max. 30 mm voor slangbundel Ø max. 50 mm
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80°C
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L

Gegevensblad

Technische gegevens - Meervoudige klemmenstrook voor slangen KK



Constructieve opbouw	Aantal klemmen 10	Aantal klemmen 4	Aantal klemmen 6	Aantal klemmen 9
Bouwgrootte	voor slang buiten-Ø 4 mm voor slang buiten-Ø 8 mm voor slang buiten-Ø 5/32" voor slang buiten-Ø 3/16" voor slang buiten-Ø 5/16"	voor slang buiten-Ø 16 mm voor slang buiten-Ø 17,6 mm voor slang buiten-Ø 5/8"	voor slang buiten-Ø 10 mm voor slang buiten-Ø 11,6 mm voor slang buiten-Ø 12 mm voor slang buiten-Ø 3/8"	voor slang buiten-Ø 6 mm voor slang buiten-Ø 3/16"
Materiaal behuizing	Beschermd aarding			
Materiaal pins	Staal			
Kleur	Blauw			
Materiaal-informatie	RoHS conform			
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L			

Technische gegevens - Buisklem PQ-RK-...-B




Omgevingstemperatuur	-25 ... 85°C
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L

Afmetingen

Afmetingen – Steunstuk voor slangen PKS


Download CAD-gegevens www.festo.com



	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

Afmetingen


Afmetingen – Steunstuk voor slangen NPAW

Download CAD-gegevens www.festo.com

[1] Klittenband aan de onderkant

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5


Afmetingen



	1)	B	D	H	L	L1	L2
		[mm]	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) Aantal klemmen

Bestelgegevens

Bestelgegevens - Spiraal voor het bundelen van slangen PKB-50-BL				
	Bouwgrootte	Productgewicht volgens lengte	Artikelnr.	Type
	voor slangbundel Ø max. 50 mm	0,015 kg/m	3656	PKB-50-BL

Bestelgegevens - Steunstuk voor slangen PKS					
	Bouwgrootte	Verpakkingsgrootte	Productgewicht	Artikelnr.	Type
	voor slang buiten-Ø 6 mm	10	2,5 g	4132	PKS-4
	voor slang buiten-Ø 8 mm		5,4 g	4133	PKS-6
	voor slang buiten-Ø 5/16"				
	voor slang buiten-Ø 10 mm		11,9 g	4134	PKS-9
	voor slang buiten-Ø 11,6 mm				
	voor slang buiten-Ø 3/8"				

Bestelgegevens - Steunstuk voor slangen NPAW					
	Bouwgrootte	Verpakkingsgrootte	Productgewicht	Artikelnr.	Type
	voor slangbundel Ø max. 30 mm	10	6,7 g	554026	NPAW-S-T3
	voor slangbundel Ø max. 50 mm		8,4 g	554027	NPAW-S-T4
			9,6 g	554028	NPAW-S-T6

Bestelgegevens - Meervoudige klemmenstrook voor slangen KK					
	Bouwgrootte	Verpakkingsgrootte	Productgewicht	Artikelnr.	Type
	voor slang buiten-Ø 4 mm	10	8,5 g	3635	KK-3
	voor slang buiten-Ø 5/32"				
	voor slang buiten-Ø 3/16"				
	voor slang buiten-Ø 6 mm		11,1 g	2147	KK-4
	voor slang buiten-Ø 3/16"				
	voor slang buiten-Ø 8 mm		17 g	2148	KK-6
	voor slang buiten-Ø 5/16"				
	voor slang buiten-Ø 10 mm		21,2 g	2149	KK-9
	voor slang buiten-Ø 11,6 mm				
	voor slang buiten-Ø 12 mm				
	voor slang buiten-Ø 3/8"				
	voor slang buiten-Ø 16 mm		33,9 g	4463	KK-13
	voor slang buiten-Ø 17,6 mm				
	voor slang buiten-Ø 5/8"				

Bestelgegevens

Bestelgegevens - Buisklem PQ-RK-....B					
	Nominale doorlaat	Verpakkingsgrootte	Productgewicht	Artikelnr.	Type
	12 mm	10	2,4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3,2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5,1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8,4 g	550599	PQ-RK-28-B