



Opaska zaciskowa

FESTO




Dane techniczne

Dane techniczne – Spirala do opłotu przewodów PKB-50-BL




Wielkość	do wiązki przewodów o średnicy maks. 50 mm
Średnica zewnętrzna	6 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	4 mm
Długość przewodu	50 m
Kolor	niebieski
Informacja o zastosowaniu	12 przewodów o średnicy zewn. 12 mm 28 przewodów o średnicy zewn. 8 mm 50 przewodów o średnicy zewn. 6 mm 60 przewodów o średnicy zewn. 4 mm
Materiał przewodu	PE
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L

Dane techniczne – Wspornik przewodu PKS



Wielkość	do przewodu o średnicy zewn. 6 mm do przewodu o średnicy zewn. 8 mm do przewodu o średnicy zewn. 10 mm do przewodu o średnicy zewn. 11,6 mm do przewodu o średnicy zewn. 5/16" do przewodu o średnicy zewn. 3/8"
Konstrukcja	Liczba zacisków 1
Kolor	niebieski
Materiał obudowy	PA
Materiał kotków	Stal
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L


Dane techniczne – Wspornik przewodu NPAW



Wielkość	do wiązki przewodów o średnicy maks. 30 mm do wiązki przewodów o średnicy maks. 50 mm
Temperatura otoczenia	-30 ... 80°C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L

Dane techniczne

Dane techniczne – Wielosegmentowa listwa mocująca KK



Konstrukcja	Liczba zacisków 10	Liczba zacisków 4	Liczba zacisków 6	Liczba zacisków 9
Wielkość	do przewodu o średnicy zewn. 4 mm do przewodu o średnicy zewn. 8 mm do przewodu o średnicy zewn. 5/32" do przewodu o średnicy zewn. 3/16" do przewodu o średnicy zewn. 5/16"	do przewodu o średnicy zewn. 16 mm do przewodu o średnicy zewn. 17,6 mm do przewodu o średnicy zewn. 5/8"	do przewodu o średnicy zewn. 10 mm do przewodu o średnicy zewn. 11,6 mm do przewodu o średnicy zewn. 12 mm do przewodu o średnicy zewn. 3/8"	do przewodu o średnicy zewn. 6 mm do przewodu o średnicy zewn. 3/16"
Materiał obudowy	PE			
Materiał kołków	Stal			
Kolor	niebieski			
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS			
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L			

Dane techniczne – Zacisk-wspornik do rury PQ-RK-...-B




Temperatura otoczenia	-25 ... 85°C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Wymiary

Wymiary – Uchwyt przewodu PKS


Pobieranie danych CAD www.festo.com



	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

Wymiary


Wymiary – Uchwyt przewodu NPAW

Pobieranie danych CAD www.festo.com

[1] Zaczep i taśma na dolnej stronie

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5


Wymiary



	1)	B	D Ø	H	L	L1	L2
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) Liczba zacisków

Dane do zamówienia

Dane do zamówienia – Spirala do opłotu przewodów PKB-50-BL				
	Wielkość	Waga produktu według długości	Nr części	Typ
	do wiązki przewodów o średnicy maks. 50 mm	0,015 kg/m	3656	PKB-50-BL

Dane do zamówienia – Wspornik przewodu PKS					
	Wielkość	Wielkość opakowania	Waga produktu	Nr części	Typ
	do przewodu o średnicy zewn. 6 mm	10	2,5 g	4132	PKS-4
	do przewodu o średnicy zewn. 8 mm		5,4 g	4133	PKS-6
	do przewodu o średnicy zewn. 5/16"		11,9 g	4134	PKS-9
	do przewodu o średnicy zewn. 10 mm				
	do przewodu o średnicy zewn. 11,6 mm				
	do przewodu o średnicy zewn. 3/8"				

Dane do zamówienia – Wspornik przewodu NPAW					
	Wielkość	Wielkość opakowania	Waga produktu	Nr części	Typ
	do wiązki przewodów o średnicy maks. 30 mm	10	6,7 g	554026	NPAW-S-T3
	do wiązki przewodów o średnicy maks. 50 mm		8,4 g	554027	NPAW-S-T4
			9,6 g	554028	NPAW-S-T6

Dane do zamówienia – Wielosegmentowa listwa mocująca KK					
	Wielkość	Wielkość opakowania	Waga produktu	Nr części	Typ
	do przewodu o średnicy zewn. 4 mm	10	8,5 g	3635	KK-3
	do przewodu o średnicy zewn. 5/32"		11,1 g	2147	KK-4
	do przewodu o średnicy zewn. 3/16"				
	do przewodu o średnicy zewn. 6 mm		17 g	2148	KK-6
	do przewodu o średnicy zewn. 3/16"				
	do przewodu o średnicy zewn. 8 mm		21,2 g	2149	KK-9
	do przewodu o średnicy zewn. 5/16"				
	do przewodu o średnicy zewn. 10 mm				
	do przewodu o średnicy zewn. 11,6 mm				
	do przewodu o średnicy zewn. 12 mm				
	do przewodu o średnicy zewn. 3/8"				
	do przewodu o średnicy zewn. 16 mm		33,9 g	4463	KK-13
	do przewodu o średnicy zewn. 17,6 mm				
	do przewodu o średnicy zewn. 5/8"				

Dane do zamówienia

Dane do zamówienia – Zacisk-wspornik do rury PQ-RK-...-B					
	Średnica nominalna	Wielkość opakowania	Waga produktu	Nr części	Typ
	12 mm	10	2,4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3,2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5,1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8,4 g	550599	PQ-RK-28-B