



Clema de furtun, colier de furtun

FESTO




Fisa de date

Date tehnice - Ambalaj spiralat pentru furtune PKB-50-BL




Dimensiune	pentru manunchi de furtunuri Ø max. 50 mm
Ø exterior	6 mm
Ø interior	4 mm
Lungime furtun	50 m
Culoare	albastru
Nota de aplicare	12 furtunuri Ø exterior 12 mm 28 furtunuri Ø exterior 8 mm 50 furtunuri Ø exterior 6 mm 60 furtunuri Ø exterior 4 mm
Material furtun	PE
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L

Date tehnice - Suport tub PKS



Dimensiune	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm pentru furtun cu Ø exterior 8 mm pentru furtun cu Ø exterior 10 mm pentru furtun cu Ø exterior 11,6 mm pentru furtun cu Ø exterior 5/16" pentru furtun cu Ø exterior 3/8"
Structura constructiva	Numar de borne 1
Culoare	albastru
Material carcasa	PA
Material stifturi	Otel
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L


Date tehnice - Suport tub NPAW



Dimensiune	pentru manunchiuri de tuburi Ø max. 30 mm pentru manunchi de furtunuri Ø max. 50 mm
Temperatura ambianta	-30 ... 80°C
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L

Fisa de date

Date tehnice - Suport prindere tub KK



Structura constructiva	Numar de borne 10	Numar de borne 4	Numar de borne 6	Numar de borne 9
Dimensiune	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm pentru furtun cu Ø exterior 8 mm pentru furtun cu Ø exterior 5/32" pentru furtun cu Ø exterior 3/16" pentru furtun cu Ø exterior 5/16"	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm pentru furtun cu Ø exterior 17,6 mm pentru furtun cu Ø exterior 5/8"	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm pentru furtun cu Ø exterior 11,6 mm pentru furtun cu Ø exterior 12 mm pentru furtun cu Ø exterior 3/8"	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm pentru furtun cu Ø exterior 3/16"
Material carcasa	PE			
Material stifturi	Otel			
Culoare	albastru			
Nota privind materialele	Conform RoHS			
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L			


Date tehnice - Colier teava PQ-RK....-B



Temperatura ambianta	-25 ... 85°C
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Dimensiuni


Dimensiuni – Suport tub PKS Descarcarea datelor CAD www.festo.com



	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

Dimensiuni


Dimensiuni – Suport tub NPAW

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

[1] Carlig si bucla pe partea inferioara

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5


Dimensiuni



	1)	B	D Ø	H	L	L1	L2
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) Numar de borne

Detalii comanda

Date pentru comanda - Ambalaj spiralat pentru furtune PKB-50-BL				
	Dimensiune	Greutatea produsului in functie de lungime	Nr. piesa	Tip
	pentru manunchi de furtunuri Ø max. 50 mm	0,015 kg/m	3656	PKB-50-BL

Date pentru comanda - Suport tub PKS					
	Dimensiune	Unitate de ambalare	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	10	2,5 g	4132	PKS-4
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm		5,4 g	4133	PKS-6
	pentru furtun cu Ø exterior 5/16"				
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm		11,9 g	4134	PKS-9
	pentru furtun cu Ø exterior 11,6 mm				
	pentru furtun cu Ø exterior 3/8"				

Date pentru comanda - Suport tub NPAW					
	Dimensiune	Unitate de ambalare	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
	pentru manunchiuri de tuburi Ø max. 30 mm	10	6,7 g	554026	NPAW-S-T3
	pentru manunchi de furtunuri Ø max. 50 mm		8,4 g	554027	NPAW-S-T4
			9,6 g	554028	NPAW-S-T6

Date pentru comanda - Suport prindere tub KK					
	Dimensiune	Unitate de ambalare	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	10	8,5 g	3635	KK-3
	pentru furtun cu Ø exterior 5/32"				
	pentru furtun cu Ø exterior 3/16"				
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm		11,1 g	2147	KK-4
	pentru furtun cu Ø exterior 3/16"				
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm		17 g	2148	KK-6
	pentru furtun cu Ø exterior 5/16"				
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm		21,2 g	2149	KK-9
	pentru furtun cu Ø exterior 11,6 mm				
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm				
	pentru furtun cu Ø exterior 3/8"				
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm		33,9 g	4463	KK-13
	pentru furtun cu Ø exterior 17,6 mm				
	pentru furtun cu Ø exterior 5/8"				

Detalii comanda

Date pentru comanda - Colier teava PQ-RK-...-B					
	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
	12 mm	10	2,4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3,2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5,1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8,4 g	550599	PQ-RK-28-B