



แคลมป์รัดท่อ สายรัดท่อ

FESTO




แผ่นข้อมูล

ข้อมูลด้านเทคนิค - เกสียมัดท่อ PKB-50-BL



ขนาด	สำหรับมัดท่อ Ø สูงสุด 50 มม.
นอก Ø	6 mm
ภายใน	4 mm
ความยาวท่อลม	50 m
สี	สีน้ำเงิน
ข้อมูลการใช้งาน	12ท่อลม เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 12 มม. 28ท่อลม เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 8 มม. 50ท่อลม เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 6 มม. 60ท่อลม เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 4 มม.
วัสดุท่อ	PE
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L


ข้อมูลทางเทคนิค - ส่วนรองรับท่ออ่อน PKS



ขนาด	สำหรับท่อลมโตนอก Ø 6 มม. สำหรับท่อลมโตนอก Ø 8 มม. สำหรับท่อลมโตนอก Ø 10 มม. สำหรับท่อลมโตนอก Ø 11.6 มม. สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 5/16" สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 3/8"
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	จำนวนแคลมป์1
สี	สีน้ำเงิน
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
วัสดุพื้น	เหล็ก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L


แผ่นข้อมูล

ข้อมูลด้านเทคนิค - ส่วนรองรับท่ออ่อน NPAW



ขนาด	สำหรับท่อ Ø สูงสุด 30 mm สำหรับมัดท่อ Ø สูงสุด 50 มม.
อุณหภูมิโดยรอบ	-30 ... 80°C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L

ข้อมูลด้านเทคนิค - แถบรัดท่อหลายเส้น KK



โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	จำนวนแคลมป์10	จำนวนแคลมป์4	จำนวนแคลมป์6	จำนวนแคลมป์9
ขนาด	สำหรับท่อลมโตนอก Ø 4 มม. สำหรับท่อลมโตนอก Ø 8 มม. สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 5/32" สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 3/16" สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 5/16"	สำหรับท่อลมโตนอก Ø 16 มม. สำหรับท่อลมโตนอก Ø 17.6 มม. สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 5/8"	สำหรับท่อลมโตนอก Ø 10 มม. สำหรับท่อลมโตนอก Ø 11.6 มม. สำหรับท่อลมโตนอก Ø 12 มม. สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 3/8"	สำหรับท่อลมโตนอก Ø 6 มม. สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 3/16"
วัสดุที่อยู่อาศัย	PE			
วัสดุพื้น	เหล็ก			
สี	สีน้ำเงิน			
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS			
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L			

ข้อมูลทางเทคนิค - แคลมป์ท่อ PQ-RK-...-B




อุณหภูมิโดยรอบ	-25 ... 85°C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L

ขนาด

ขนาด - รองรับท่อ PKS

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com




	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

ขนาด

ขนาด - รองรับท่อ NPAW


ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com



[1] ตะขอและห่วงที่ด้านล่าง

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5


ขนาด



	1)	B	D	H	L	L1	L2
		[mm]	∅ [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) จำนวนแคลมป์

รายละเอียดการสั่งซื้อ


ข้อมูลการสั่งซื้อ – เกสียวมัดท่อ PKB-50-BL				
	ขนาด	น้ำหนักสินค้าตามความยาว	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	สำหรับมัดท่อ Ø สูงสุด 50 มม.	0.015 kg/m	3656	PKB-50-BL

ข้อมูลการสั่งซื้อ – ส่วนรองรับท่ออ่อน PKS					
	ขนาด	ขนาดบรรจุ	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	สำหรับท่อกลมโตนอก Ø 6 มม.	10	2.5 g	4132	PKS-4
	สำหรับท่อกลมโตนอก Ø 8 มม. สำหรับท่อกลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 5/16"		5.4 g	4133	PKS-6
	สำหรับท่อกลมโตนอก Ø 10 มม. สำหรับท่อกลมโตนอก Ø 11.6 มม. สำหรับท่อกลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 3/8"		11.9 g	4134	PKS-9

ข้อมูลการสั่งซื้อ – ส่วนรองรับท่ออ่อน NPAW					
	ขนาด	ขนาดบรรจุ	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	สำหรับท่อ Ø สูงสุด 30 mm	10	6.7 g	554026	NPAW-S-T3
	สำหรับมัดท่อ Ø สูงสุด 50 มม.		8.4 g	554027	NPAW-S-T4
			9.6 g	554028	NPAW-S-T6

ข้อมูลการสั่งซื้อ – สายรัดท่อหลายแถบ KK					
	ขนาด	ขนาดบรรจุ	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	สำหรับท่อกลมโตนอก Ø 4 มม. สำหรับท่อกลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 5/32"	10	8.5 g	3635	KK-3
	สำหรับท่อกลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 3/16"		11.1 g	2147	KK-4
	สำหรับท่อกลมโตนอก Ø 6 มม. สำหรับท่อกลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 3/16"		17 g	2148	KK-6

รายละเอียดการสั่งซื้อ

ข้อมูลการสั่งซื้อ – สายรัดท่อหลายแถบ KK					
	ขนาด	ขนาดบรรจุ	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	สำหรับท่อลมโตนอก Ø 10 มม. สำหรับท่อลมโตนอก Ø 11.6 มม. สำหรับท่อลมโตนอก Ø 12 มม. สำหรับท่อลมเส้น ผ่านศูนย์กลางด้าน นอก Ø 3/8"	10	21.2 g	2149	KK-9
	สำหรับท่อลมโตนอก Ø 16 มม. สำหรับท่อลมโตนอก Ø 17.6 มม. สำหรับท่อลมเส้น ผ่านศูนย์กลางด้าน นอก Ø 5/8"		33.9 g	4463	KK-13

ข้อมูลการสั่งซื้อ – แคลมป์ท่อ PQ-RK-...-B					
	ความกว้างปกติ	ขนาดบรรจุ	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	12 mm	10	2.4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3.2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5.1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8.4 g	550599	PQ-RK-28-B