



氣管夾，氣管帶

FESTO




資料表

技術參數 – 氣管保護套 PKB-50-BL



尺寸	用於最大管束直徑 50 mm
外徑	6 mm
內徑	4 mm
氣管長度	50 m
顏色	藍色
使用說明	12 根氣管，外徑 12 mm 28 根氣管，外徑 8 mm 50 根氣管，外徑 6 mm 60 根氣管，外徑 4 mm
氣管材料	PE
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L


技術參數 – 氣管支撐件 PKS



尺寸	用於氣管外徑 6 mm 用於氣管外徑 8 mm 用於氣管外徑 10 mm 用於氣管外徑 11.6 mm 用於氣管外徑 5/16” 用於氣管外徑 3/8“
結構特點	端子數量 1
顏色	藍色
外殼材質	PA
針腳的材料	鋼
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L


資料表

技術參數 – 氣管支撐件 NPAW



尺寸	用於最大管束直徑 30 mm 用於最大管束直徑 50 mm
環境溫度	-30 ... 80°C
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L

技術參數 – 多管托架 KK



結構特點	端子數量 10	端子數量 4	端子數量 6	端子數量 9
尺寸	用於氣管外徑 4 mm 用於氣管外徑 8 mm 用於氣管外徑 5/32" 用於氣管外徑 3/16" 用於氣管外徑 5/16"	用於氣管外徑 16 mm 用於氣管外徑 17.6 mm 用於氣管外徑 5/8"	用於氣管外徑 10 mm 用於氣管外徑 11.6 mm 用於氣管外徑 12 mm 用於氣管外徑 3/8"	用於氣管外徑 6 mm 用於氣管外徑 3/16"
外殼材質	PE			
針腳的材料	銅			
顏色	藍色			
材料說明	RoHS 合規			
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L			

技術參數 – 硬管夾 PQ-RK-...-B




環境溫度	-25 ... 85°C
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

尺寸

尺寸 - 氣管支撐件 PKS

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

尺寸

尺寸 - 氣管支撐件 NPAW


CAD 相關資料下載 www.festo.com



[1] 底部有鉤環

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5


尺寸



	1)	B	D	H	L	L1	L2
		[mm]	∅ [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) 端子數量

訂貨資料

訂貨資料 – 氣管保護套 PKB-50-BL				
	尺寸	產品重量 (取決於長度)	訂貨編號	型號
	用於最大管束直徑 50 mm	0.015 kg/m	3656	PKB-50-BL

訂貨資料 – 氣管支撐件 PKS					
	尺寸	套組規格	產品重量	訂貨編號	型號
	用於氣管外徑 6 mm	10	2.5 g	4132	PKS-4
	用於氣管外徑 8 mm		5.4 g	4133	PKS-6
	用於氣管外徑 5/16"				
	用於氣管外徑 10 mm		11.9 g	4134	PKS-9
	用於氣管外徑 11.6 mm				
	用於氣管外徑 3/8"				

訂貨資料 – 氣管支撐件 NPAW					
	尺寸	套組規格	產品重量	訂貨編號	型號
	用於最大管束直徑 30 mm	10	6.7 g	554026	NPAW-S-T3
	用於最大管束直徑 50 mm		8.4 g	554027	NPAW-S-T4
			9.6 g	554028	NPAW-S-T6

訂貨資料 – 多管托架 KK					
	尺寸	套組規格	產品重量	訂貨編號	型號
	用於氣管外徑 4 mm	10	8.5 g	3635	KK-3
	用於氣管外徑 5/32"				
	用於氣管外徑 3/16"				
	用於氣管外徑 6 mm		11.1 g	2147	KK-4
	用於氣管外徑 3/16"				
	用於氣管外徑 8 mm		17 g	2148	KK-6
	用於氣管外徑 5/16"				
	用於氣管外徑 10 mm		21.2 g	2149	KK-9
	用於氣管外徑 11.6 mm				
	用於氣管外徑 12 mm	1	33.9 g	4463	KK-13
	用於氣管外徑 3/8"				
	用於氣管外徑 16 mm				
	用於氣管外徑 17.6 mm				
	用於氣管外徑 5/8"				

訂貨資料 – 硬管夾 PQ-RK-...-B					
	公稱通徑	套組規格	產品重量	訂貨編號	型號
	12 mm	10	2.4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3.2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5.1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8.4 g	550599	PQ-RK-28-B