



Стяжка для трубок

FESTO




Карта даних

Технічні дані – шланговий пучок спіральний РКВ-50-BL



Розмір	для пучка шлангів Ø не більше 50 мм
Зовнішній Ø	6 мм
Внутрішній Ø	4 мм
Довжина трубки	50 м
Колір	синій
Примітка до застосування	12 шлангів зовнішнім Ø 12 мм 28 шлангів зовнішнім Ø 8 мм 50 шлангів зовнішнім Ø 6 мм 60 трубок зовнішнім Ø 4 мм
Матеріал трубки	PE
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L


Технічні дані – фіксатор шланга PKS



Розмір	Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм Для шланга з зовнішнім Ø 8 мм Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм Для шланга з зовнішнім Ø 11,6 мм Для трубки з зовнішнім Ø 5/16" для трубки зовн. Ø 3/8"
Конструкція	Кількість затискачів 1
Колір	синій
Матеріал корпусу	PA
Матеріал шпильки	Сталь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L


Карта даних

Технічні характеристики - фіксатор шланга NPAW



Розмір	для пучка шлангів Ø не більше 30 мм для пучка шлангів Ø не більше 50 мм
Температура навколишнього середовища	-30 ... 80°C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L

Технічні дані – Затискна планка для декількох шлангів KK



Конструкція	Кількість затискачів 10	Кількість затискачів 4	Кількість затискачів 6	Кількість затискачів 9
Розмір	для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм Для шланга з зовнішнім Ø 8 мм Для трубки з зовнішнім Ø 5/32" Для трубки з зовнішнім Ø 3/16" Для трубки з зовнішнім Ø 5/16"	Для пневмотрубки зовн. Ø 16 мм Для шланга з зовнішнім Ø 17,6 мм Для трубки з зовнішнім Ø 5/8"	Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм Для шланга з зовнішнім Ø 11,6 мм Для пневмотрубки з зовн. Ø 12 мм для трубки зовн. Ø 3/8"	Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм Для трубки з зовнішнім Ø 3/16"
Матеріал корпусу	PE			
Матеріал шпильки	Сталь			
Колір	синій			
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS			
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L			


Технічні дані – трубний хомут PQ-RK-...-B



Температура навколишнього середовища	-25 ... 85°C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Розміри


Розміри – Шлангова опора PKS Завантаження дані CAD www.festo.com



	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

Розміри

Розміри – Фіксатор трубки NPAW

Завантаження дані CAD www.festo.com


[1] Гачок і петля знизу

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5

Розміри

Розміри – Багатосекційна колодка для шлангів КК


Завантаження дані CAD www.festo.com



	1)	B	D Ø	H	L	L1	L2
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) Кількість клем

Дані для замовлення

Інформація для замовлення – Спираль для обв'язки шлангів PKB-50-BL				
	Розмір	Вага виробу за довжиною	№ частини	Тип
	для пучка шлангів Ø не більше 50 мм	0,015 кг/м	3656	PKB-50-BL

Інформація для замовлення – PKS - Фіксатор трубки					
	Розмір	Розмір упаковки	Вага продукту	№ частини	Тип
	Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм	10	2,5 г	4132	PKS-4
	Для шланга з зовнішнім Ø 8 мм Для трубки з зовнішнім Ø 5/16"		5,4 г	4133	PKS-6
	Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм Для шланга з зовнішнім Ø 11,6 мм для трубки зовн. Ø 3/8"		11,9 г	4134	PKS-9

Інформація для замовлення – фіксатор NPAW					
	Розмір	Розмір упаковки	Вага продукту	№ частини	Тип
	для пучка шлангів Ø не більше 30 мм	10	6,7 г	554026	NPAW-S-T3
	для пучка шлангів Ø не більше 50 мм		8,4 г	554027	NPAW-S-T4
			9,6 г	554028	NPAW-S-T6

Інформація для замовлення – Затискна планка для декількох шлангів КК					
	Розмір	Розмір упаковки	Вага продукту	№ частини	Тип
	для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм Для трубки з зовнішнім Ø 5/32“ Для трубки з зовнішнім Ø 3/16“	10	8,5 г	3635	КК-3
	Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм Для трубки з зовнішнім Ø 3/16“		11,1 г	2147	КК-4
	Для шланга з зовнішнім Ø 8 мм Для трубки з зовнішнім Ø 5/16“		17 г	2148	КК-6
	Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм Для шланга з зовнішнім Ø 11,6 мм Для пневмотрубки з зовн. Ø 12 мм для трубки зовн. Ø 3/8“		21,2 г	2149	КК-9
	Для пневмотрубки зовн. Ø 16 мм Для шланга з зовнішнім Ø 17,6 мм Для трубки з зовнішнім Ø 5/8“		33,9 г	4463	КК-13

Дані для замовлення

Інформація для замовлення – Хомут для труб PQ-RK-...-B					
	Номінальний розмір	Розмір упаковки	Вага продукту	№ частини	Тип
	12 мм	10	2,4 г	550595	PQ-RK-12-B
	15 мм		3,2 г	550596	PQ-RK-15-B
	18 мм		4 г	550597	PQ-RK-18-B
	22 мм		5,1 г	550598	PQ-RK-22-B
	25 мм	1	8,4 г	550599	PQ-RK-28-B