



Steznik za crevo, vezica za crevo

FESTO




List sa podacima

Tehnički podaci – Spiralni omotač creva PKB-50-BL




Veličina konstrukcije	za snop creva prečnika Ø maks. 50 mm
Spoljašni prečnik	6 mm
Unutrašnji prečnik	4 mm
Dužina creva	50 m
Boja	plava
Napomena o korišćenju	12 crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm 28 crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm 50 crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm 60 crevo spoljašnjeg prečnika Ø 4 mm
Materijal creva	PE
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L

Tehnički podaci – Nosač creva PKS



Veličina konstrukcije	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 10 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 11,6 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 5/16" za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 3/8"
Dizajn	Broj spojnice 1
Boja	plava
Materijal kućišta	PA
Materijal čivija	Čelik
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L


Tehnički podaci – Nosač creva NPAW



Veličina konstrukcije	za snop creva prečnika Ø maks. 30 mm za snop creva prečnika Ø maks. 50 mm
Temperatura okruženja	-30 ... 80°C
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L

List sa podacima

Tehnički podaci – Držač creva KK



Dizajn	Broj spojnice 10	Broj spojnice 4	Broj spojnice 6	Broj spojnice 9
Veličina konstrukcije	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 4 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 5/32" za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 3/16" za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 5/16"	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 16 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 17,6 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 5/8"	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 10 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 11,6 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 3/8"	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 3/16"
Materijal kućišta	PE			
Materijal čivija	Čelik			
Boja	plava			
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS			
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L			

Tehnički podaci – Stega za cevi PQ-RK-...-B




Temperatura okruženja	-25 ... 85°C
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L

Dimenzije

Dimenzije – Nosač creva PKS


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

Dimenzije

Dimenzije – Nosač creva NPAW

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



[1] Kuke i vunena tkanina sa donje strane

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5

Dimenzije

Dimenzije – Višestruki držač creva KK


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



	1)	B	D	H	L	L1	L2
		[mm]	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) Broj spojnice

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – Spiralni omotač za creva PKB-50-BL					
	Veličina konstrukcije	Težina proizvoda prema dužini	Br. dela	Tip	
	za snop creva prečnika Ø maks. 50 mm	0,015 kg/m	3656	PKB-50-BL	

Podaci o porudžbini – Nosač creva PKS					
	Veličina konstrukcije	Veličina posude	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm	10	2,5 g	4132	PKS-4
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 5/16"		5,4 g	4133	PKS-6
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 10 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 11,6 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 3/8"		11,9 g	4134	PKS-9

Podaci o porudžbini – Nosač creva NPAW					
	Veličina konstrukcije	Veličina posude	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za snop creva prečnika Ø maks. 30 mm	10	6,7 g	554026	NPAW-S-T3
	za snop creva prečnika Ø maks. 50 mm		8,4 g	554027	NPAW-S-T4
			9,6 g	554028	NPAW-S-T6

Podaci o porudžbini – Držač creva KK					
	Veličina konstrukcije	Veličina posude	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 4 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 5/32" za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 3/16"	10	8,5 g	3635	KK-3
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 3/16"		11,1 g	2147	KK-4
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 5/16"		17 g	2148	KK-6
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 10 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 11,6 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 3/8"		21,2 g	2149	KK-9
	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 16 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 17,6 mm za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 5/8"		33,9 g	4463	KK-13

Podaci za narudžbu

Podaci o porudžbini – Stega cevi PQ-RK-...-B					
	Nominalna širina	Veličina posude	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	12 mm	10	2,4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3,2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5,1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8,4 g	550599	PQ-RK-28-B